SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1250-6KC10-1AA0

acoustic signal device, compact 22 mm, round, metal, black, Continuous tone 2.4 kHz, IP40, sound pressure min. 90 dB/10 cm, with holder, operating voltage 110 V AC, screw terminal

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Акустический сигнализатор
Исполнение продукта	Компактное устройство
Наименование типа продукта	3SU1
Заводской номер изделия	
• держателя, входящего в комплект поставки	3SU1550-0AA10-0AA0

Корпус

Количество положений управления	1

Орган управления

Цвет	
• элемента управления	черный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,5 mm

Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	нет

Фиксатор

Материал держателя	Металл

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Общие технические данные	
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Потребляемый ток	
• при заданном значении рабочего напряжения максимальное	32 mA
Степень защиты IP	IP40
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	NEMA Type 1
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	P
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	P
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %

Напряжение питания	
Вид напряжения напряжения питания	
• акустического сигнального элемента	Переменный ток
Напряжение питания при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	110 V
• при 60 Гц расчетное значение	110 V

Цепь тока управления/ управление	
ток включения максимальное	3 A

Подсоединения/клеммы	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• однопроводный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 0,75 mm²)
• однопроводный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 мм²)
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 мм²)
• при проводах AWG	2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m
Крутящий момент затяжки	
• при винтовом соединении	0,8 ... 1 N·m

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	переднее крепление
Высота	40 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	11,4 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	49,6 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				Declaration of Conformity	
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certific-ates	other
Type Test Certific-ates/Test Report	Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1250-6KC10-1AA0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1250-6KC10-1AA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1250-6KC10-1AA0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1250-6KC10-1AA0&lang=en

© Copyright Siemens



Возможны изменения.
© Copyright Siemens



последнее изменение: 12.09.2019

Возможны изменения.
© Copyright Siemens