

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 950 mm, W: 1050 mm, T: 140 mm, RAL 9016



версия	
Фирменное название продукта	ALPHA 160
Наименование продукта	Стенной шкаф
Исполнение продукта	Открытый монтаж, с коммутационной панелью
Обработка поверхности	порошковая окраска
класс защиты	
Степень защиты IP	IP43
Пригодность к взаимодействию / молниезащита	да
Пригодность к использованию / для внешнего использования	нет
появление	
Номер цвета RAL	RAL 9016
Компонент продукта	
• Кабельный ввод	да
• монтажная плита	нет
Расширение продукта / дополнительно / последовательное соединение	нет
количество монтажных шин DIN	24

Механическая конструкция

Высота	950 mm
Ширина	1 050 mm
Глубина	140 mm
Монтажная глубина	140 mm
количество модулей в ширину / на монтажную шину DIN	288
вес-нетто	34 kg
Материал / корпуса	сталь



Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 Miscellaneous	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report Miscellaneous Special Test Certificate

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8GK1052-4KK41>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8GK1052-4KK41>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8GK1052-4KK41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

