

RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, lock number SB30, with 2 keys, 2 switch positions O<I, momentary contact type, Actuating angle 45°, 10:30h/12h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455, ATEX



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Замок-выключатель
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1
Орган управления	
Режим работы элемента управления	сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево
Расширение продукта дополнительно	нет
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	серебр.
Материал элемента управления	металл
Форма элемента управления	Ключ
наружный диаметр элемента управления	29,5 mm
Количество позиций переключения	2
Положение выключателя для вынимания ключа	O
Угол коммутации	
• вправо	45°
Изделие замка	RONIS
Кодовое число	SB30

Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	Металл глянец
Цвет переднего кольца	серебр.

Общие технические данные	
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> для подключаемой клеммы 	IP20
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
<ul style="list-style-type: none"> согласно IEC 60068-2-27 	Полусинус 50g /11 мс
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
<ul style="list-style-type: none"> типовое 	300 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> во время эксплуатации во время хранения 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)
Категория взрывозащиты для пыли	II 2D ex tb IIIC T120 °C Db

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	29,5 mm
Ширина	29,5 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	49,4 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4BC01-0AA1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4BC01-0AA1>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4BC01-0AA1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BC01-0AA1&lang=en



последнее изменение:

12.09.2019