

RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, lock number SB30, with 2 keys, 3 switch positions I-O-II, latching, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, Key removal I+O+II, possible special locks: SB31, 421, 455, ATEX



| | |
|---|--|
| Фирменное название продукта | SIRIUS ACT |
| Наименование продукта | Замок-выключатель |
| Исполнение продукта | Элемент управления/сигнальный элемент |
| Наименование типа продукта | 3SU1 |
| Орган управления | |
| Режим работы элемента управления | блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч) |
| Расширение продукта дополнительно | нет |
| Осветительное средство | |
| Цвет | |
| • элемента управления | серебр. |
| Материал элемента управления | металл |
| Форма элемента управления | Ключ |
| наружный диаметр элемента управления | 29,5 mm |
| Количество позиций переключения | 3 |
| Положение выключателя для вынимания ключа | O+I+II |
| Угол коммутации | |
| • вправо | 45° |
| • влево | 45° |
| Изделие замка | RONIS |

| | |
|--|--|
| Кодовое число | SB30 |
| Переднее кольцо | |
| Компонент продукта Переднее кольцо | да |
| Исполнение переднего кольца | стандартный |
| Материал переднего кольца | Металл глянec |
| Цвет переднего кольца | серебр. |
| Общие технические данные | |
| Степень защиты IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| • для подключаемой клеммы | IP20 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Стойкость к шоку | |
| • согласно IEC 60068-2-27 | Полусинус 50g /11 мс |
| Частота коммутации максимальное | 1 800 1/h |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) | |
| • типовое | 300 000 |
| Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009 | S |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | S |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%) |
| Категория взрывозащиты для пыли | II 2D ex tb IIIC T120 °C Db |
| Монтаж/ крепление/ размеры | |
| Высота | 29,5 mm |
| Ширина | 29,5 mm |
| Форма отверстия для монтажа | круглый |
| Монтажный диаметр | 22,3 mm |
| положительный допуск монтажного диаметра | 0,4 mm |
| Монтажная высота | 49,4 mm |
| Монтажная ширина | 29,5 mm |
| Монтажная глубина | 25,4 mm |
| Сертификаты/допуски к эксплуатации | |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4BL11-0AA1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4BL11-0AA1>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4BL11-0AA1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BL11-0AA1&lang=en



последнее изменение:

12.09.2019