

RONIS key-operated switch, 22 mm, round, metal, shiny, lock number SB30, with 2 keys, 3 switch positions I>O<II, momentary contact type, actuating angle 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, key removal O, possible special locks: SB31, 421, 455, ATEX



|   |  |
|---|--|
| Фирменное название продукта               | SIRIUS ACT   |
| Наименование продукта                     | Замок-выключатель  |
| Исполнение продукта                       | Элемент управления/сигнальный элемент                        |
| Наименование типа продукта                | 3SU1   |
| <b>Орган управления</b>                   |  |
| Режим работы элемента управления          | при нажатии, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч), отвод с обеих сторон |
| Расширение продукта дополнительно         | нет  |
| Осветительное средство                    |  |
| Цвет                                      |  |
| • элемента управления                     | серебр.  |
| Материал элемента управления              | металл   |
| Форма элемента управления                 | Ключ   |
| наружный диаметр элемента управления      | 29,5 mm  |
| Количество позиций переключения           | 3  |
| Положение выключателя для вынимания ключа | O  |
| Угол коммутации                           |  |
| • вправо                                  | 45°  |
| • влево                                   | 45°  |
| Изделие замка                             | RONIS  |

|  |  |
|--|--|
| Кодовое число  | SB30   |
| <b>Переднее кольцо</b>   |  |
| Компонент продукта Переднее кольцо   | да   |
| Исполнение переднего кольца  | стандартный  |
| Материал переднего кольца  | Металл глянец  |
| Цвет переднего кольца  | серебр.  |
| <b>Общие технические данные</b>  |  |
| Степень защиты IP  | IP66, IP67, IP69(IP69K)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для подключаемой клеммы</li> </ul>                          | IP20   |
| Степень защиты NEMA  | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13  |
| Стойкость к шоку   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 60068-2-27</li> </ul>                          | Полусинус 50g /11 мс   |
| Частота коммутации максимальное  | 1 800 1/h  |
| Механический срок службы (коммутационные циклы)  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>типовое</li> </ul>  | 300 000  |
| Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009   | S  |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2   | S  |
| <b>Условия окружающей среды</b>  |  |
| Температура окружающей среды   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>во время эксплуатации</li> <li>во время хранения</li> </ul> | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C   |
| экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721                                   | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%) |
| Категория взрывозащиты для пыли  | II 2D ex tb IIIC T120 °C Db  |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>  |  |
| Высота   | 29,5 mm  |
| Ширина   | 29,5 mm  |
| Форма отверстия для монтажа  | круглый  |
| Монтажный диаметр  | 22,3 mm  |
| положительный допуск монтажного диаметра   | 0,4 mm   |
| Монтажная высота   | 49,4 mm  |
| Монтажная ширина   | 29,5 mm  |
| Монтажная глубина  | 25,4 mm  |
| <b>Сертификаты/допуски к эксплуатации</b>  |  |

|                          |                           |                   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL  
DNVGL.COM/AF

### other

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4BM01-0AA1>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4BM01-0AA1>



**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4BM01-0AA1>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BM01-0AA1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BM01-0AA1&lang=en)



последнее изменение:

12.09.2019