

Contactor relay, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NC, Snap-on mounting
DC operation with diode (Schindler) 21.5 V DC !!! Phased-out
product !!! Successor is SIRIUS 3RH21



Рисунок аналогичен

Наименование продукта	Вспомогательный контактор
Наименование типа продукта	3TH2
Типоразмер контактора	0
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток
Управляющее напряжение питания при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	21,5 V
Исполнение ограничителя перенапряжения	с диодом
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
<ul style="list-style-type: none"> • включающийся с выдержкой времени • включающийся с отставанием 	0 0

• включающийся с перекрыванием	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
• включающийся с выдержкой времени	0
• включающийся с опережением	0
• включающийся с перекрыванием	0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	22 E
Рабочий ток при AC-15	
• при 230 В расчетное значение	4 А
• при 400 В расчетное значение	3 А
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Высота	48 mm
Ширина	45 mm
Глубина	68 mm
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Значение В10 при высоком уровне согласно SN 31920	400 000; при 0,3 x Ie
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	с защитой пальцев рук

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH2022-0GU4>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-0GU4>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-0GU4>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-0GU4&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-0GU4/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-0GU4&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

13.09.2019