

LV HRC fuse base Sz. 00, 3-pole 160 A 690 V (1000 V) Flat terminal, 95 mm²



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / крепежной гайки	M8
Исполнение резьбы / соединительного болта	M8
Исполнение продукта	Основание NH


Общие технические данные	
Число полюсов	3
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	прочее
Категория применения	без
Силовой выключатель / основной тип	3NH40

напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	160 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе 	690 V 440 V

электричество

Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	147,2 A
Подробнее	
Компонент продукта / откидное устройство	нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе / расчетное значение 	120 kA 25 kA
СВЯЗИ	
<ul style="list-style-type: none"> • Поперечное сечение подключаемого провода / на зажиме • Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> — на клеммной колодке — на штекерном разъеме 	6 ... 70 mm ² 1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	14 N·m
Исполнение электрического подключения <ul style="list-style-type: none"> • для главной электрической цепи 	с подключением плоской шиной плоское соединение
Механическая конструкция	
Высота	122 mm
Ширина	102 mm
Глубина	60 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления <ul style="list-style-type: none"> • монтаж с ползунком 	нет
вес-нетто	709 g
Сертификаты	
Условное обозначение <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно IEC 81346-2:2009 	F F

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
CSA	KEMA	UR	EG-Konf.		

Shipping Approval	other
	Environmental Conformations
GL	

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

