

LV HRC fuse base Size 1L 250 A 1000 V for photovoltaic applications



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / соединительного болта	M10
Исполнение продукта	Основания NH 3NH
Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH1L
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	250 A
Напряжение питания	1 000 V
• при постоянном токе	
электричество	
Расчетный ток I _n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	230 A
Подробнее	
Компонент продукта / откидное устройство	да

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе / расчетное значение 	25 kA

СВЯЗИ

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	20 N·m
Исполнение электрического подключения	для монтажа на монтажной панели
<ul style="list-style-type: none"> для главной электрической цепи 	плоское соединение

Механическая конструкция

Высота	306 mm
Ширина	71 mm
Глубина	130 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> монтаж с ползунком 	нет
вес-нетто	2 453 g

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> согласно DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> согласно IEC 81346-2:2009 	F

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7260-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7260-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7260-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>