

SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC according to UL, Striker indicator



## версия

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Фирменное название продукта     | SENTRON  |
| Наименование продукта           | Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR |
| Исполнение продукта             | Пост. ток согласно UL                                |
| Исполнение цветового индикатора | Указатель срабатывания ударника                      |

## Общие технические данные

|  |            |
|--|------------|
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя  | aR         |
| Размер вставки предохранителя                  | 22x58 мм   |
| Вид напряжения                                 | перем. ток |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 50 A       |
| Напряжение питания / при постоянном токе       | 500 V      |
| рабочее напряжение / расчетное значение        | 690 V      |

## рассеивание

|  |       |
|--|-------|
| Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | 9,5 W |
|--|-------|

## Главная цепь

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Рабочий ток / номинальное значение | 50 A |
|------------------------------------|------|

## Подробнее

|   |  |
|---|--|
| Компонент продукта / сигнализатор удара | да                                       |
| Монтажное положение                     | Произвольно, предпочтительно вертикально |
| вес-нетто                               | 64 g                                     |

## Сертификаты

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Условное обозначение        |   |
| • согласно DIN EN 61346-2   | F |
| • согласно IEC 81346-2:2009 | F |

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2250-5>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2250-5>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2250-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2250-5)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



