

SITOR fuse holder 22x 127 63 A 1500 V AC/1000 V DC 1-pole



## версия

Наименование продукта	Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель SITOR
Исполнение элемента приведения в действие	Ручка крышки

## Общие технические данные

Число полюсов	1
Типоразмер плавких вставок предохранителей	прочее
Категория применения	AC20B/DC20B
Размер вставки предохранителя	22x127 мм
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	1 500 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	1 000 V

## класс защиты

Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP20
---------------------------------------	------

## электричество

Ток длительной нагрузки / расчетное значение	63 A
--	------

## пригодность

### Пригодность к использованию

• главный выключатель	нет
• выключатель нагрузки	нет
• Аварийный выключатель	нет
• Защитный выключатель	нет

## функция продукта

Функция продукта / контроль предохранителей	нет
---	-----

## короткое замыкание

Условный ток короткого замыкания (I <sub>q</sub> ) / расчетное значение	50 kA
---	-------

## СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода	
• однопроводный	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
• многопроводный	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	винтовой зажим

## Механическая конструкция

Высота	200 mm
Глубина	102 mm
Вид крепления	
• напольный монтаж	да
• передняя установка	нет
• монтаж на шине	нет
вес-нетто	480 g

## Сертификаты

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

## General Product Approval

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2391-0MK>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2391-0MK>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2391-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2391-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße
3NC2391-0MK	40
3NC2392-0MK	80
3NC2393-0MK	120