

SITOR fuse link, with Bolt-on links, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, without indicator



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	SITOR плавкая вставка
Исполнение продукта	Со стыковыми накладками
Исполнение цветового индикатора	Без указателя срабатывания
Исполнение коммутационного контакта	Со стыковыми накладками, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, конструкция BS
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	Прочее (BS)
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR
напряжение питания	
Вид напряжения	AC/DC
Ток / при переменном токе / расчетное значение	100 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе 	<p>690 V</p> <p>440 V</p>
Подробнее	

Описание продукта	Невзаимозаменяемость отсутствует
-------------------	----------------------------------

Механическая конструкция

Монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
---------------------	--

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-20 ... +50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> согласно DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> согласно IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3NC2600-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2600-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC2600-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße												
	ØC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	a	
3NC18-0MK	18	19	52,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,6	
3NC24-0MK	26	29	51,5	75,8	13	19	14	120	15	9,3	19,7	2	