

PV fuse link, with blade contacts, NH1, In: 125 A, gPV, Un DC: 1000 V, front indicator



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Плавкая вставка PV
Исполнение продукта	С ножевыми контактами
Исполнение цветового индикатора	Лобовой индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Фотовольтаический предохранитель, исполнение NH
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH1
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gPV
Коэффициент переменной нагрузки (WL)	1
напряжение питания	
Вид напряжения	пост. ток
Ток / при переменном токе / расчетное значение	125 A
Напряжение питания	1 000 V
• при постоянном токе	
Коммутационная способность	

коммутационная способность по току	30 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение</li> </ul>	

#### рассеивание

Мощность потерь [Вт]	26 W
Мощность потерь [Вт]	26 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• максимальное</li> </ul>	26 W

#### Подробнее

Описание продукта	Невзаимозаменяемость отсутствует
-------------------	----------------------------------

#### Механическая конструкция

Монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
---------------------	--

#### условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-20 ... +50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

#### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
----------------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1222-4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1222-4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1222-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1222-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

