

INSTA contactor with 2 NO contacts and 2 NC Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 230 V AC 220 V DC






версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	2 нормально разомкнутых контакта 2 нормально замкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC

напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	24 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> • минимально • максимальное 	<p>400 V</p> <p>400 V</p>

класс защиты	
Степень защиты IP	IP20

рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	2,2 W

Главная цепь	
Рабочий ток / расчетное значение	24 A
текущий контроль	
Управляющее напряжение питания	
• расчетное значение	230 V
• расчетное значение / максимальное	230 V
• при постоянном токе / расчетное значение	220 V
Подробнее	
Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да
число	
Количество размыкающих контактов	2
Количество замыкающих контактов	2
Механическая конструкция	
Высота	90 mm
Ширина	35 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	2
вес-нетто	150 g
Сертификаты	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q
General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 UL
	Miscellaneous
	 EG-Konf.
Дополнительная информация	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5032-0	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5032-0	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5032-0	
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

