

Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 5800 W 400V AC
RAL7035 600x 2000x 380 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



версия	
Фирменное название продукта	SIVACON
Наименование продукта	Охладитель
Исполнение продукта	Боковая достройка двери
Исполнение регулирования контроля	электронный термостат
Исполнение охлаждающего прибора коммутационного шкафа	воздух/воздух

Общие технические данные	
Уровень звуковой мощности по шкале A / максимальное	72 dB
Рабочее давление / максимально допустимое температура	27 bar
<ul style="list-style-type: none"> внутреннего контура охлаждения внешнего контура охлаждения / минимально 	20 ... 46 °C 20 °C
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
рабочее напряжение <ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / максимальное 	400 V

электричество

Пусковой ток 21,7 А

Главная цепь

Рабочий ток

- плавкой вставки предохранителя / расчетное значение 8 А
- для двигателя / максимальное номинальное значение 5,9 А

появление

Номер цвета RAL RAL 7035

Подробнее

Компонент продукта

- нагрев нет
- Термостат да

связи

Исполнение электрического подключения Кабель L = 3 м

Механическая конструкция

Высота 2 000 mm

Ширина 600 mm

Глубина 380 mm

Место монтажа Установка, полный монтаж

вес-нетто 150 kg

Материал сталь

температура / внешнего контура охлаждения 20 ... 50 °C

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 E
- согласно IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MR6440-5EG60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>