

shunt release 110-480 V AC for miniature circuit breaker according to UL 489



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Расцепитель рабочего тока
Исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	12 000
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	480 V
Степень защиты IP	IP20
Подробнее	
Расширение продукта	Расцепитель рабочего тока
число	
Количество сигнальных выключателей тока утечки	0
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	0

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 2,5 mm ²
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,8 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	24 ... 12

Механическая конструкция

Высота	110 mm
Ширина	18 mm
Глубина	70 mm
вес-нетто	117 g

Сертификаты

General Product Approval

Declaration of Conformity



UL



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3030-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

