

shunt release 24-48 V DC, for miniature circuit breaker 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Расцепитель рабочего тока
Исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	230 V
Степень защиты IP	IP20
Подробнее	
Расширение продукта	Расцепитель рабочего тока
число	
Количество сигнальных выключателей тока утечки	0
Количество размыкающих контактов	2
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	0


## СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,5 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	24 ... 12

## Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	18 mm
Глубина	70 mm
вес-нетто	90 g
• во время эксплуатации	-25 ... +55 °C
• во время хранения	-40 ... +75 °C

## Сертификаты

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>	<b>Railway</b>	
 EG-Konf.	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a>

## Дополнительная информация

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3031>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3031>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3031](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

