

Remote operating mechanism basic 30 V AC, 48 V DC For CB up to 4P, RCBO up to 3P



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Исполнение индикации / Светодиод	нет
Исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
напряжение питания	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе / расчетное значение / минимально</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	30 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / расчетное значение / минимально</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / расчетное значение / максимальное</li> </ul>	48 V
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	

Мощность потерь [В•А]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время режима готовности</li> </ul>	1 W

#### Подробнее

Характеристики продукта / Блокировка	нет
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• выключатель сигнала об ошибке</li> <li>• Вспомогательный выключатель</li> </ul>	нет нет
Расширение продукта	Дистанционный привод

#### число

Количество сигнальных выключателей тока утечки	0
Число дистанционных сбросов / в минуту	2
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	0

#### СВЯЗИ

Длина проводки	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• в управляющей цепи</li> </ul>	1 500 m
Поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,2 ... 0,25 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	14 ... 30

#### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	27 mm
Глубина	70 mm
вес-нетто	151 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> <li>• во время хранения</li> </ul>	-25 ... +45 °C -40 ... +55 °C

#### Сертификаты

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3053>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3053](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



