

Remote operating mechanism power 30 V AC, 48 V DC For CB, residual current operated circuit breaker RC blocks, RCBO On/off switch



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Исполнение индикации / Светодиод	да
Исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
напряжение питания	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение / минимально 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение / максимальное 	30 V
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / расчетное значение / минимально 	12 V
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / расчетное значение / максимальное 	48 V
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	

Мощность потерь [В•А]	
<ul style="list-style-type: none"> • во время режима готовности 	1 W

Подробнее

Характеристики продукта / Блокировка	да
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • выключатель сигнала об ошибке • Вспомогательный выключатель 	да да
Расширение продукта	Дистанционный привод

число

Количество сигнальных выключателей тока утечки	1
Число дистанционных сбросов / в минуту	2
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	1

СВЯЗИ

Длина проводки	
<ul style="list-style-type: none"> • в управляющей цепи 	1 500 m
Поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 1,5 mm ²
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,2 ... 0,25 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	14 ... 30

Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	36 mm
Глубина	70 mm
вес-нетто	188 g
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	-25 ... +45 °C -40 ... +55 °C

Сертификаты

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3055>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3055>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3055

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



