

**Klippon K (корпус из алюминия, пустой)
KLIPPON K01 VMO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Марка Klippon® давно известно опытом и качеством корпусов - особенно при необходимости поставки "под ключ" специальных решений для стандартных промышленных задач и применения во взрывоопасных зонах.

Целью Weidmüller при модернизации корпусов серии Klippon® K являлось совершенствование изделий с тем, чтобы они требовали всех областей использования. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям. Наш широкий ассортимент изделий характеризуется следующими преимуществами.

- Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)
- В стандартном исполнении предлагается с литой прокладкой из силикона или хлоропрена
- Одинаковая головка винтов со звездообразным шлицом для более чем 19 типоразмеров корпусов
- Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки
- Высокие степени защиты: IP66, IP67 и IP68
- Ударостойкость до 7 (10) джоулей
- Корпуса сертифицированы по различным стандартам: EAC, cULus, Российский морской регистр

и Германский Ллойд, а также по стандарту для пустых корпусов.

- Сплав устойчив к воздействию соленой воды
- Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K01 VMO
Номер для заказа	1939540000
Исполнение	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 мм, Ширина: 58 мм, Глубина: 34 мм, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
GTIN (EAN)	4032248615377
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.
Применяется в железнодорожной промышленности	7906080000

**Klippon K (корпус из алюминия, пустой)
KLIPPON K01 VMO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	58 мм	Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Высота	64 мм	Высота (в дюймах)	2,52 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Размеры крепежа, ширина	58 мм	Размеры крепежа, высота	36 мм
Масса нетто	147 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Кабельные вводы, левосторонние

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Кабельный ввод справа

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *

Номер сертификата корпуса

Сертификат № (GERMLLOYD)	TAE00002SM	Сертификат № (MARITREG)	14.40040.250
Сертификат № (cULus)	E197061		

Общие данные

Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm	Применение	Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Толщина материала	3,1 мм	Толщина материала - корпус	3,1 мм
Толщина материала - крышка	2,5 мм	Материал	Алюминий AlSi12
Уплотняющий материал	Силикон	Поверхность	необработанный
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	135 °C
Ударопрочность	10.00 Дж	Вид защиты	IP66, IP67, IP68
Примечание: степень защиты	IP68 (t=72 ч, h=1 м)	Крепление корпуса	Отверстия 4 мм
Прикрепление крышки	Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь	Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M3

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

Классификация

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Дата создания 7 августа 2019 г. 10:42:53 CEST

Статус каталога 02.08.2019 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**Klippon K (корпус из алюминия, пустой)
KLIPPON K01 VMO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог

[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[FL RAILWAY 2014 EN](#)

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410_160412_001ISS01](#)

Пользовательская документация

[MB KLIPPON ENCL.TECN DE](#)
[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

Тендерные спецификации

[Klippon K01 VMO_1939540000_DE](#)
[Klippon K01 VMO_1939540000_EN](#)

Технические данные

[STEP](#)

**Кlippon K (корпус из алюминия, пустой)
KLIPRON K01 VMO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

