

## Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой) KLIPPON POK 080806

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Klippon® POK — корпус из полиэстера  
Корпуса Klippon® POK из армированного  
стекловолокном полиэстера представляют  
собой высококачественные решения для защиты  
электрических компонентов. Эти корпуса идеально  
подходят там, где требуется коррозионная стойкость,  
ударопрочность и высокая степень защиты.

Отличительные особенности:

- полиэстер, армированный стекловолокном
- 17 типоразмеров
- Два стандартных цвета: серый (аналогично RAL 7001) и черный (аналогично RAL 9011)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

### Общие данные заказа

Тип	KLIPPON POK 080806
Номер для заказа	<a href="#">1305810000</a>
Исполнение	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 75 мм, Ширина: 80 мм, Глубина: 55 мм, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серебристо- серый
GTIN (EAN)	4050118108224
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.
Необходимый инструмент	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)  
KLIPPON POK 080806**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Высота	75 мм	Высота (в дюймах)	2,953 inch
Высота, мин.	55 мм	Глубина	55 мм
Глубина (дюймов)	2,165 inch	Размеры крепежа, ширина	68 мм
Размеры крепежа, высота	45 мм	Масса нетто	258 g

**Кабельные вводы, левосторонние**

M12	1	M16	1
M20	1		

**Кабельный ввод справа**

M12	1	M16	1
M20	1		

**Монтаж вертикальный**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	------	---------------	------

**Монтаж горизонтальный**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

**Номер сертификата корпуса**

Номер сертификата, корпус в сборе (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328	Номер сертификата, пустой корпус (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472
Сертификат № (GERMLLOYD)	TAE00002R2	Сертификат № (cULus)	E256877

**Общие данные**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm
Нормы	DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов	Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт
Толщина материала	4,29 мм	Толщина материала - корпус	4,29 мм
Толщина материала - крышка	3,6 мм	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Монтажные петли
Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Уплотняющий материал	Хлоропрен
Поверхность	необработанный, полированный	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Ударопрочность	IK 08 по стандарту (IEC 62262 и DIN EN 50102)
Вид защиты	IP66	Крепление корпуса	Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны
Прикрепление крышки	Винты со шлицем / крестообразным шлицем		

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)  
KLIPPON POK 080806**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие данные - аксессуары**

Материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Поверхность	необработанный, полированный
Размеры крепежа, высота	45 мм	Размеры крепежа, ширина	68 мм
Толщина материала	4,29 мм		

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

M12	4	M16	2
M20	1	M25	1

**Классификация**

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Тендерные спецификации	<a href="#">Klippon POK 080806_1305810000_DE</a> <a href="#">Klippon POK 080806_1305810000_EN</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)  
KLIPRON POK 080806**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения**

