

LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V,
Combined indicator, insulated Grip lugs



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение продукта	С ножевыми контактами
Исполнение цветового индикатора	Комбинированный индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH000
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Силовой выключатель / основной тип	3NA6
Вид напряжения	перем. ток
Ток / при переменном токе / расчетное значение	80 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение 	400 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	120 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт]	5,44 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	5,44 W

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	76 A
--	------

Механическая конструкция

Ширина	
• корпуса	21 mm
Монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	131 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-5 ... +40 °C
• во время хранения	Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6824-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6824-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6824-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



1

-F1



2