

SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 16 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V



| версия | |
|--|--|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Наименование продукта | Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR |
| Общие технические данные | |
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | gR |
| Размер вставки предохранителя | 10x38 мм |
| Вид напряжения | перем. ток |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 16 A |
| Напряжение питания / при постоянном токе | 440 V |
| рабочее напряжение / расчетное значение | 690 V |
| Главная цепь | |
| Рабочий ток / номинальное значение | 16 A |
| Подробнее | |
| Компонент продукта / сигнализатор удара | нет |
| Монтажное положение | Произвольно, предпочтительно вертикально |
| вес-нетто | 10 g |
| Сертификаты | |

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)



UR

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1016-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1016-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1016-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



