

LV HRC fuse element, NH2, In: 100 A, gG, Un AC: 400 V, Combined indicator, insulated Grip lugs



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
Исполнение продукта	С ножевыми контактами
Исполнение цветowego индикатора	Комбинированный индикатор рабочего состояния
Исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH2
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Силовой выключатель / основной тип	3NA6
Вид напряжения	перем. ток
Ток / при переменном токе / расчетное значение	100 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	400 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

## Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	120 kA

## рассеивание

Мощность потерь [Вт]	7,81 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	7,81 W

## электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	95 A
--	------

## Механическая конструкция

Ширина	
• корпуса	47,2 mm
Монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	458 g

## условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-5 ... +40 °C
• во время хранения	Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

## Сертификаты

Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6230-4>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6230-4>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6230-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6230-4)


### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



1

-F1



2