

AFDD-MCB-Combination 230V, 6kA, 2pole, C, 10A Compact (1MW)



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Исполнение продукта	Компактное устройство

Общие технические данные	
Число полюсов	2
Число полюсов / примечание	1P+N
Типоразмер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880	1
Защита от прикосновения во избежание электрического удара / согласно EN 50274	защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
Функция переключения / с кратковременной задержкой	нет
Категория перенапряжения	III

напряжение питания	
Вид напряжения	перем. ток
Ток / при переменном токе / расчетное значение	10 A
Напряжение питания	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	230 V
Частота напряжения питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	50 Гц

#### класс защиты

Степень защиты IP	IP20, с подключенным защитным устройством и проводами
-------------------	---

#### рассеивание

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	0,95 W
--	--------

#### электричество

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ток срабатывания</li> </ul>	50 ... 500
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ток срабатывания</li> </ul>	1 ... 10

#### Подробнее

Характеристики продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• без галогена</li> </ul>	да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• бессиликоновое</li> </ul>	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

#### СВЯЗИ

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> <li>— однопроводный</li> <li>— многопроводный</li> </ul> </li> <li>• Поперечное сечение подключаемого провода / тонкопроволочный / с обработкой концов жил</li> </ul>	0,75 ... 16 mm <sup>2</sup> 0,75 ... 16 mm <sup>2</sup> 0,75 ... 10 mm <sup>2</sup>
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	1,2 ... 2 N·m
Положение / сетевого кабеля	Произвольно

#### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	18 mm
Глубина	68,5 mm
Монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	1
Вид крепления	DIN-рейка (REG)
Монтажное положение	любой
вес-нетто	150 g

#### условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время хранения</li> </ul>	-40 ... +75 °C

**Declaration of Conformity**



EG-Konf.

Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV6016-7KK10>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV6016-7KK10>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-7KK10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>







