

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 404022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов.

Серия промышленных корпусов Klippon® EBi обеспечивает надежную защиту ваших компонентов в случае, если они используются в умеренных условиях окружающей среды и разработаны для повседневных областей применения.

За счет постоянно растущей потребности в отдельных прикладных решениях Klippon® EBi с высокой степенью защиты и ударопрочностью идеально подходит для ваших нужд.

Нашим стандартным изделием является корпус Klippon® EBi QL, отличающийся откидной дверцей и замком с двухбородочным ключом.

Доступен также вариант с крепежными винтами, но он производится только по запросу и подлежит минимальному количеству заказа. По запросу также доступны сертификаты DNV GL (Дет Ношке Веритас) (Германский Ллойд) и cULus (орган сертификации Лаборатории по технике безопасности США).

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|---|
| Тип | KEBI FS 404022 S2B1 |
| Номер для заказа | 2471070000 |
| Исполнение | Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 мм, Ширина: 400 мм, Глубина: 220 мм, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4050118591163 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)

KEBI FS 404022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Ширина | 400 мм | Ширина (в дюймах) | 15,748 inch |
| Высота | 400 мм | Высота (в дюймах) | 15,748 inch |
| Глубина | 220 мм | Глубина (дюймов) | 8,661 inch |
| Размеры крепежа, ширина | 350 мм | Размеры крепежа, высота | 350 мм |
| Толщина стенок, макс. | 2 мм | Толщина стенок, мин. | 2 мм |
| Масса нетто | 9 400 000 g | Диаметр | 9 мм |

Заземление корпуса

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. | Масса, корпус, крышка | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
| Масса, корпус, наруж. | Заклепка заземления с лапкой M6 | | |

Номер сертификата корпуса

| | |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cULus) | E256877 |
|----------------------|---------|

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| Материал уплотнения крышки | Пенополиуретан | Материал уплотнения фланцевой пластины | ЭПДМ |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm | Монтаж фланцевой пластины | Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20 |
| Нормы | DIN EN 62208, IEC 60529 | Применение | Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность |
| Толщина материала | 1,5 мм | Толщина материала - корпус | 1,5 мм |
| Толщина материала - крышка | 1,5 мм | Толщина материала - розеточная часть | 1,5 мм |
| Указание по установке | Угол сварного узла, Монтажная пластина | Фланцевые пластины | снизу |
| Материал | Нержавеющая сталь 1,4301 (304) | Уплотняющий материал | Пенополиуретан, ЭПДМ |
| Поверхность | зачищенный щеткой | Рабочая температура, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура, макс. | 85 °C | Ударопрочность | 10.00 Дж |
| Вид защиты | IP66 | Крепление корпуса | Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса |
| Прикрепление крышки | Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь, съемная крышка + винты M6 | Монтажное крепление | привинченный |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 404022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Информация о продукции

Сведения об изделии Минимальное количество заказа (50 штук)

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 404022 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

