

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов.

Серия промышленных корпусов Klippon® EBi обеспечивает надежную защиту ваших компонентов в случае, если они используются в умеренных условиях окружающей среды и разработаны для повседневных областей применения.

За счет постоянно растущей потребности в отдельных прикладных решениях Klippon® EBi с высокой степенью защиты и ударопрочностью идеально подходит для ваших нужд.

Нашим стандартным изделием является корпус Klippon® EBi QL, отличающийся откидной дверцей и замком с двухбородочным ключом.

Доступен также вариант с крепежными винтами, но он производится только по запросу и подлежит минимальному количеству заказа. По запросу также доступны сертификаты DNV GL (Дет Ношке Веритас) (Германский Ллойд) и cULus (орган сертификации Лаборатории по технике безопасности США).

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | KEBI FS 404022 S2B0 |
| Номер для заказа | 2470960000 |
| Исполнение | Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 мм, Ширина: 400 мм, Глубина: 220 мм, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4050118591330 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)

KEBI FS 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Ширина | 400 мм | Ширина (в дюймах) | 15,748 inch |
| Высота | 400 мм | Высота (в дюймах) | 15,748 inch |
| Глубина | 220 мм | Глубина (дюймов) | 8,661 inch |
| Размеры крепежа, ширина | 350 мм | Размеры крепежа, высота | 350 мм |
| Толщина стенок, макс. | 1,5 мм | Толщина стенок, мин. | 1,5 мм |
| Масса нетто | 9 060 000 g | Диаметр | 9 мм |

Заземление корпуса

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. | Масса, корпус, крышка | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
| Масса, корпус, наруж. | Заклепка заземления с лапкой M6 | | |

Номер сертификата корпуса

| | |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cULus) | E256877 |
|----------------------|---------|

Общие данные

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Материал уплотнения крышки | Пенополиуретан | Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm |
| Нормы | | Применение | Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность |
| | DIN EN 62208, IEC 60529 | | |
| Толщина материала | 1,5 мм | Толщина материала - корпус | 1,5 мм |
| Толщина материала - крышка | 1,5 мм | Толщина материала - розеточная часть | 1,5 мм |
| Указание по установке | Угол сварного узла, Монтажная пластина | Материал | Нержавеющая сталь 1,4301 (304) |
| Уплотняющий материал | Пенополиуретан | Поверхность | зачищенный щеткой |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C | Рабочая температура, макс. | 85 °C |
| Ударопрочность | 10.00 Дж | Вид защиты | IP66 |
| Крепление корпуса | Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса | Прикрепление крышки | Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь, съемная крышка + винты M6 |
| Монтажное крепление | привинченный | | |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Информация о продукции

| | |
|---------------------|---|
| Сведения об изделии | Минимальное количество заказа (50 штук) |
|---------------------|---|

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 404022 S2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

