

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов.

Серия промышленных корпусов Klippon® EBi обеспечивает надежную защиту ваших компонентов в случае, если они используются в умеренных условиях окружающей среды и разработаны для повседневных областей применения.

За счет постоянно растущей потребности в отдельных прикладных решениях Klippon® EBi с высокой степенью защиты и ударопрочностью идеально подходит для ваших нужд.

Нашим стандартным изделием является корпус Klippon® EBi QL, отличающийся откидной дверцей и замком с двухбородочным ключом.

Доступен также вариант с крепежными винтами, но он производится только по запросу и подлежит минимальному количеству заказа. По запросу также доступны сертификаты DNV GL (Дет Ношке Веритас) (Германский Ллойд) и cULus (орган сертификации Лаборатории по технике безопасности США).

Общие данные заказа

Тип	KEBI QL 303015 S2B1
Номер для заказа	2470810000
Исполнение	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 299.5 мм, Ширина: 299.5 мм, Глубина: 150 мм, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
GTIN (EAN)	4032248336098
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)

KEBI QL 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	299,5 мм	Ширина (в дюймах)	11,791 inch
Высота	299,5 мм	Высота (в дюймах)	11,791 inch
Глубина	150 мм	Глубина (дюймов)	5,905 inch
Размеры крепежа, ширина	250 мм	Размеры крепежа, высота	250 мм
Толщина стенок, макс.	2 мм	Толщина стенок, мин.	2 мм
Масса нетто	5 483 000 g	Диаметр	9 мм

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр.	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.	Масса, корпус, крышка	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.	Заклепка заземления с лапкой M6		

Номер сертификата корпуса

Сертификат № (cULus)	E243298
----------------------	---------

Общие данные

Материал уплотнения крышки	Пенополиуретан	Материал уплотнения фланцевой пластины	ЭПДМ
Монтаж фланцевой пластины	Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20	Нормы	DIN EN 62208, IEC 60529
Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность	Толщина материала	1,25 мм
Толщина материала - корпус	1,25 мм	Толщина материала - крышка	1,25 мм
Толщина материала - розеточная часть	1,25 мм	Угловая крыка	125 °
Указание по установке	Угол сварного узла, Монтажная пластина	Фланцевые пластины	снизу
Материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Уплотняющий материал	Пенополиуретан, ЭПДМ
Поверхность	зачищенный щеткой	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	85 °C	Ударопрочность	10.00 Дж
Вид защиты	IP66	Крепление корпуса	Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Прикрепление крышки	Вставка для 4-х тактного замка	Монтажное крепление	привинченный

Классификация

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

Технические данные

[STEP](#)

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303015 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

