

# Беспроводные кнопки и аксессуары YESLY






**BEYON - беспроводные кнопки**

Кнопки BEYON производства Finder являются инновационным решением для дистанционного управления системой YESLY.

- Простой и элегантный дизайн кнопок BEYON хорошо сочетается с интерьерами любых стилей.
- С помощью приложения Finder Toolbox, кнопки BEYON можно интегрировать с другими устройствами YESLY, такими как приводы и диммеры, для включения/выключения или плавного регулирования освещения, а также для управления электрическими роль-ставнями и жалюзи.
- BEYON также может быть настроен для активации сценариев, а также управления многими другими устройствами по вашему выбору.
- Кнопки BEYON работают без батарей и без необходимости подзарядки.
- Имеются версии с двумя или четырьмя каналами.

**1Y.13.Bxx**



**Типы**

- BEYON - беспроводная кнопка, 2 канала, белый
- BEYON - беспроводная кнопка, 2 канала, черный
- BEYON - беспроводная кнопка, 4 канала, белый
- BEYON - беспроводная кнопка, 4 канала, черный

- 1Y.13.B10**
- 1Y.13.B12**
- 1Y.13.B20**
- 1Y.13.B22**

**Технические параметры**

Источник питания	Встроенный генератор питания
Рабочая частота	2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Количество циклов срабатывания	циклов 50 000
Внешний температурный диапазон	°C -25...+65
Диапазон передачи	Около 10 м в свободном пространстве и без препятствий. Дальность передачи может варьироваться в зависимости от конструкции здания.
Цвет	Белый - Черный
Габариты	мм 64.6 Ø x 24.6
<b>Сертификация</b> (в соответствии с типом)	<b>CE FCC IC</b>

Кнопки **BEYON** поставляются с магнитным диском и клеевой прокладкой, поэтому их можно прикрепить к большинству поверхностей: металлу, дереву, стеклу – так что вы всегда можете иметь его там, где вам это нужно. Силиконовые чехлы защищают BEYON от падений и обеспечивают невероятно простую цветовую кодировку, чтобы связать кнопки с дизайном комнаты или функциями.

**BEYON** выпускается в белом или черном цвете, в то время как цвета обложки - FINDER BLUE, NIGHT GREY и GLACIER WHITE.



**Настенная кнопка 013.B9**

Беспроводная кнопка 013.B9-это инновационный пульт дистанционного управления для вашей системы **YESLY** comfort living.

- Через приложение Finder Toolbox, кнопка может быть интегрирована с другими устройствами YESLY, такими как приводы и диммеры, для включения/выключения или плавного регулирования освещения, а также для управления электрическими роль-ставнями и жалюзи.
- Кнопка может быть настроена для активации сценариев, а также для управления многими другими устройствами по вашему выбору.
- Устройство работает без батарей и без необходимости подзарядки.
- Настраивается на два или четыре канала.
- Классический дизайн кнопок придает системе YESLY более полный стилистический диапазон.

**013.B9**



**Тип**

Кнопку 013.B9 можно настроить на 2 или 4 канала.

**013.B9**

**Технические параметры**

Источник питания	Встроенный генератор питания
Рабочая частота	2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Количество циклов срабатывания	циклов 50 000
Внешний температурный диапазон	°C -25...+65
Диапазон передачи	Около 10 м в свободном пространстве и без препятствий. Дальность передачи может варьироваться в зависимости от конструкции здания.
Цвет	Белый
Габариты	мм 82 x 82 x 14
<b>Сертификация</b> (в соответствии с типом)	<b>CE FCC IC</b>


Кнопки **013.B9** поставляются с магнитным диском и клеевой прокладкой, поэтому их можно прикрепить к большинству поверхностей: металлу, дереву, стеклу – так что вы всегда можете иметь его там, где вам это нужно.

Кнопка **013.B9** поставляется с адаптерами для двух - или четырехканальной конфигурации.

**Расширитель диапазона**

1Y.EU.005 расширяет диапазон работы беспроводных кнопок и других устройств YESLY, если смартфон не может напрямую общаться из-за расстояния. Расширитель диапазона является устройством plug-n-play и не требует настройки. Он оснащен светодиодом, который указывает на его рабочее состояние.

**1Y.EU.005**



**Тип**

Расширитель диапазона USB

**1Y.EU.005**

**Технические параметры**

Электропитание	USB разъем 5В-0.5А мин.
Рабочая частота	2.4 GHz
Внешний температурный диапазон	°C -10...+50
Диапазон передачи	Около 10 м в свободном пространстве и без препятствий. Дальность передачи может варьироваться в зависимости от конструкции здания.
Цвет	Белый
Габариты	мм 28.4 x 12 x 65.8
<b>Сертификация</b> (в соответствии с типом)	<b>CE FCC IC</b>

Расширители диапазона должны быть установлены на расстоянии не более 10 метров, и в одной системе может использоваться до 4 устройств. Он может быть установлен в любом USB-входе, который обеспечивает питание не менее 5В и 0.5А.

