



Установочный контактор; 230 В перем. тока; 4 размыкающих контакта; 63А

Тип **Z-SCH230/63-04**
Каталог № **285735**

Abbildung ähnlich

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	63
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	28
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-40
Макс. рабочая температура		°C	60
			0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Контакторы электропроводки (защита) (eci@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Rated operating voltage	V		440 - 440
Rated operation current	A		63
Utility category			1
Rated excitation voltage	V		230 - 230
Voltage type (operating voltage)			AC
Voltage type (excitation voltage)			AC
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			4
Max. incandescent lamp load	W		7740
Max. load fluorescent lamp	VA		4060
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)	VA		8120
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)	VA		2668
Slider for hand switch			No
Number of modular spacings			3
Built-in depth	mm		60
Additional equipment possible			Yes
Degree of protection (IP)			IP40