




**Вспомогательный контакт; 1 замыкающий контакт + 1  
размыкающий контакт; 4А; 250 В перем. тока**

**Тип Z-АНК**  
**Каталог № 248433**

## Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: LS, FI/LS
графические условные обозначения		

## Технические характеристики

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-5
Макс. рабочая температура	°C	40

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		Auxiliary switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	3
Rated voltage	V	230
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		2
Suitable for max. current main contact unit	A	4

## Размеры

