



Tienený prepojovací panel Cat6

24-portový, FTP, 1U, 90° zhora prístupné Punch-Down Bloky

Part No.: **720014**

Doživotná záruka

Prísne výrobné normy zabezpečujú najvyššiu kvalitu vo všetkých produktoch INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Všetky položky nesú plnú doživotnú zárukou - najsilnejší záväzok kvality, ktorý možno urobiť.

Vlastnosti:

- Pevné a spoľahlivé koncovky pre medenné káble zahrnujúce minimálne 3 mm 50 micro-inch pozlátené jack kontakty
- Top-entry punch-down bloky zjednodušujú inštaláciu
- Kompatibilita s nástrojmi Krone punch-down
- Podporuje 24 až 26 AWG spletených a pevných káblov
- Pre použitie s Cat6 sieťovým káblom s úplne tienenou skrútenou dvojlinkou (UTP)
- Ideálny pre sieťové aplikácie Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet
- Vyhovuje 19" štandardom
- Doživotná záruka

Špecifikácie:

Štandardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certifikácia

- Uvedený v UL
- Vyhovuje RoHS
- CE

Pracovné prostredie:

- Rozmery: 482 mm (Š) x 43 mm (V) x 109 mm (H) (19 x 1.7 x 4.3 in.)
- Horizontálna vzdialenosť medzi ľavým a pravým montážnym otvorom: 465 mm (18.3 in.)
- Vertikálna vzdialenosť medzi horným a dolným montážnym otvorom: 32 mm (1.25 in.)

- **Hmotnosť: 2.16 kg (4.76 lbs.)**
- **Prevádzková teplota: -40 - 70°C (-40 - 158°F)**

Obsah balenia:

- **Tienený prepojovací panel Cat6**
- **4 upevňovacie skrutky**
- **Uzemňovací vodič**
- **Sprievodca rýchlou inštaláciou**

