Zvuková a skúšacia sieťová sada

Generátor tónov
Part No.: 515566

Vlastnosti:

- Testuje dátové, telekomunikačné, bezpečnostné, video a audio siete
- Dve pozície prepínača pre jednotónový alebo viactónový signál
- LED indikátory pre polaritu, kontinuitu a napájanie linky
- Vylepšený režim výdrže batérie poskytuje napájanie pre hlasovú komunikáciu cez neaktívne páry
- Testovacie vedenie a modulárne káble pre individuálne káblové testy alebo testy modulárnych jackov
- Vymeniteľný plastový špic pre zabránenie prípadným skratom
- Nájde alebo identifikuje drôty alebo káble v množstevnom balení alebo v skupine
- Krokosvorky, RJ45 jack, RJ12 konektor, voliteľný F-konektor
- Doživotná záruka

Špecifikácie:

Sieťový tónovač
• Frekvencia tónov: Vysoká alternujúca 500-781 Hz ; Nízka alternujúca 446-657 Hz
• Batéria: 9V na 600 ohm obvody
• Ochrana napätia: 50 VDC alebo 24 VAC
• Typ batérie: 9V DC štandardne alebo alkalicky
• Schválené CE: EN 55022 Trieda B pre ITE a EN 55024
• Veľkosť: 125 (D) x 68 (Š) x 26 (V) mm (4.9 x 2.7 x 1.2 in.)
• Hmotnosť: 120g (0.27 lb)

Sieťová skúšačka
• Príjem: 30 db
• Odpor špicu: 30 ohm (Plastový špic)
• Batéria: 9V DC štandardne alebo alkalicky
• Schválené CE: EN 55022 Trieda B pre ITE a EN 55024
• Veľkosť: 210 (D) x 40 (Š) x 28 (V) mm (8.1 x 1.6 x 1 in.)
• Hmotnosť: 140g (0.3 lb)

Fyzická špecifikácia:
• Prevádzková teplota: 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F)

Obsah balenia:
• Sieťová skúšačka
• Sieťový tónovač s krokosvorkami a RJ-12 konektorom
• Samica F-konektora pre RJ-45 adaptér

Pre viac informácií o produktoch Intellinet sa obráťte na svojho lokálneho predajcu alebo navštívte stránku www.intellinet-network.com. Všetky názvy výrobkov alebo služieb uvedených v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Distribúcia a rozmnožovanie tohto dokumentu, použitie a zverejnenie obsahu z tohto dokumentu sú zakázané, pokiaľ nebolo vydané zvláštne povolenie.

- **Prenosné puzdro**
- **Používateľská príručka**











Pre viac informácií o produktoch Intellinet sa obráťte na svojho lokálneho predajcu alebo navštívte stránku www.intellinet-network.com. Všetky názvy výrobkov alebo služieb uvedených v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Distribúcia a rozmnožovanie tohto dokumentu, použitie a zverejnenie obsahu z tohto dokumentu sú zakázané, pokiaľ nebolo vydané zvláštne povolenie.



Pre viac informácií o produktoch Intellinet sa obráťte na svojho lokálneho predajcu alebo navštívte stránku www.intellinet-network.com. Všetky názvy výrobkov alebo služieb uvedených v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Distribúcia a rozmnožovanie tohto dokumentu, použitie a zverejnenie obsahu z tohto dokumentu sú zakázané, pokiaľ nebolo vydané zvláštne povolenie.