



## NAVODILA ZA UPORABO

# Merilnik vlažnosti zraka/temperature Testo 605-H1

Kataloška št.: 10 11 08

## KAZALO

SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	3
UPORABA NAPRAVE .....	3
TEHNIČNI PODATKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## SESTAVNI DELI NAPRAVE




1. Več-namenska sponka
2. Nosilec za namestitev palice v kanal
3.  $\varnothing$  12 mm – senzor vlažnosti zaščitite s hitrim privijanjem spodnjega konca sonde → zaščitni pokrov se zapre. Odprt naj bo samo v času trajanja meritve.
4. Vrtljiva glava – vedno lahko vidite prikaze na zaslonu.


## UPORABA NAPRAVE

### Pred začetkom uporabe

Z zaslona odstranite zaščitno nalepko.

### Vklop naprave

Pritisnite gumb 




*Test prikazov na zaslonu*




*Trenutni odčitek*

### Spreminjanje parametrov

Večkrat zapored pritisnite gumb 



*Temperatura*




*Točka rosišča*




*Vlažnost zraka*

### Izklop naprave


Pritisnite in 3 sekunde držite gumb .

### Izbira med °C/°F

Ob vklopu naprave gumb  držite dokler se ne zaključi test prikazov na zaslonu – naprava preklopi na meni nastavitve. S ponovnim pritiskom na gumb prikaz na zaslonu spremenite med °C in °F. Pred ponovnim pritiskom na gumb počakajte 2 sekundi. Nato naprava uporablja izbrano mersko enoto.

## Zamenjava baterije



Če se na zaslonu med meritvijo pokaže simbol , je potrebno zamenjati baterijo v napravi.

✓ Napravo izklopite.

1. Odprite pokrov prostora za baterije.
2. Odstranite odslužene baterije in v prostor vstavite nove baterije (3 x AAA). Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost!
3. Zaprite pokrov prostora za baterije.

## Funkcija samodejnega izklopa



Če približno 10 minut ne pritisnete nobenega gumba na napravi, se le-ta samodejno izklopi.

## TEHNIČNI PODATKI

Vrsta uporabe:	kratko merjenje
Merilno območje:	5 do 95% RH / 0 do +50°C / -20 do +50°C td +32 do +122°F / -4 do +122°F td
Ločljivost:	0.1% RH / 0.1°C / 0.1°F
Natančnost:	(natančnost sistema pri 25°C / +77°F) ±3% RH / ±0.5°C / 0.9°F
Parametri:	% RH, °C, °F
Temperatura za delovanje:	0 do +50°C / 32 do +122°F
Temperatura za shranjevanje:	-20 do +70°C / -4 do +160°F
Vrsta baterije:	3 x AAA
Življenjska doba baterije:	približno 1000h
Sonda:	∅ 0,5 inč
Dolžina:	4,9 inč
Skladnost s CE smernicami:	2004/108/EGS

### Prosimo preberite pred uporabo naprave

- Upoštevajte merilna območja senzorja.
- Največjih temperatur za delovanje in shranjevanje ni dovoljeno preseči (merilno napravo na primer zaščitite pred direktnim soncem).
- Nestrokovno ravnanje z napravo izniči njeno garancijo.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Merilnik vlažnosti zraka/temperature Testo 605-H1**

Kat. št.: **10 11 08**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**