



## NAVODILA ZA UPORABO

# Mini prenosni zvočnik Technaxx MusicMan MA Soundstation

Kataloška št.: 35 21 92

TECHNA<sup>XX</sup>®

Izjavo o skladnosti za to napravo najdete na spletni strani [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) ("Konformitätserklärung")

## Kazalo

Značilnosti .....	2
Funkcije tipk .....	2
Predvajanje glasbe .....	2
Tehnični podatki .....	3
Vsebina paketa .....	3
Varnostni napotki za odstranjevanje baterij .....	3
Napotki za varstvo okolja .....	3
Garancijski list .....	4

## Značilnosti

- Prenosni širokopasovni stereo zvočnik z vgrajenim MP3-predvajalnikom za USB-ključe in spominske kartice microSD (do 32 GB), primeren za MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobilne telefone, računalnike/prenosnike
- Vgrajen stereo UKV-radio in Line-IN/AUX
- Ohišje iz aluminija – lahko, trpežno, različne kovinske barve
- Zaščitna mrežica za membrano zvočnika
- Več možnosti napajanja: vgrajena, polnilna 600 mAh akumulatorska baterija, USB-priključek računalnika ali AC-napajalnik\* (\*ni priložen)
- Idealen za potovanja, zelo enostavna namestitev, odlična kakovost zvoka

## Funkcije tipk

Št.	Tipka	Način Line-In	Način USB/microSD	Način UKV-radia
1	▶  ■	Predvajanje/ premor	Predvajanje/premor	Predvajanje/premor
2	VOL -	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjšanje glasnosti
3	VOL +	Povečanje glasnosti	Povečanje glasnosti	Povečanje glasnosti
4	◀◀	Neveljavno	Prejšnja skladba (držite za hitro previjanje nazaj)	Iskanje UKV-postaj nazaj (nazaj na prejšnjo radijsko postajo)
5	▶▶	Neveljavno	Naslednja skladba (držite za hitro previjanje naprej)	Iskanje UKV-postaj naprej (naprej na naslednjo radijsko postajo)
6	USB/SD/FM	Preklapljanje med načini USB/microSD / UKV / Line-IN		

**Napotek: USB / microSD / Line-IN → nazadnje uporabljen način ima prednost.**

## Predvajanje glasbe

- MP3-datoteke se predvajajo v istem zaporedju kot so bile shranjene na USB-ključ ali kartico microSD.
- Če so glasbene datoteke shranjene v različnih mapah, potem se predvajajo mapo za mapo. Preklapljanje med mapami ni možno, prav tako ne morete izbrati točno določene mape.
- Ko shranite nove MP3-datoteke, naprava samodejno spremeni zaporedje glasbenih

datotek. Na to nimate vpliva.

- Ko odstranite USB-ključ ali kartico microSD in ga/jo kasneje ponovno vstavite, se predvajanje začne pri skladbi, ki ste jo nazadnje poslušali.

### Tehnični podatki

Pomnilnik	USB-ključ + kartica microSD (do 32 GB)
Stikalo za vklop/izklop	VKLOP: modra LED sveti / IZKLOP: modra LED ne sveti
Vgrajene funkcije	Stereo UKV-radio + Line-IN / AUX (3,5 mm analogni avdio vhod)
Akumulatorska baterija	Vgrajena polnilna litijeva akumulatorska baterija, 600 mAh Čas polnjenja ~ 4 ure Čas predvajanja ~ 6 ur (pri kartici microSD) Čas predvajanja ~ 5 ur (pri USB-ključu)
Polnjenje	Rdeča LED pri polnjenju sveti → rdeča LED več ne sveti, ko je akumulatorska baterija popolnoma napolnjena
Antena	UKV-antena, 3,5 mm priključek (kot UKV-anteno uporabite avdio kabel)
5 V/DC	Vhodna moč (0,4-1,0 A) prek USB-kabla ali AC-napajjalnika* (*ni priložen)
Zvočnik	2 x 1,77" (zunanji Ø: 45 mm), magnetni upor 4 ohmov Razmerje signal/šum ≥ 80 dB Izhod RMS 6 W (3 W + 3 W) THD = 10 % Frekvenčni razpon 150-18.000Hz (±3 dB)
Teža naprave	215 g
Mere naprave	50 x 53 x 163 mm

### Vsebina paketa

MusicMan® MA Soundstation, USB-/električni/avdio kabel, navodila za uporabo.

### Varnostni napotki za odstranjevanje baterij

Baterije se naj nahajajo izven dosega otrok! Če otrok pogoltne baterijo, nemudoma poišcite zdravniško pomoč ali pa otroka peljite v bolnišnico! Bodite pozorni na pravilno polarnost (+ in - pol) baterij! Vedno zamenjajte vse baterije. Ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov istočasno. Baterij nikoli ne odpirajte, jih ne deformirajte ali polnite ter ne povzročajte kratkega stika! Obstaja **nevarnost telesnih poškodb** zaradi iztekanja tekočine v baterijah! Baterij NIKOLI ne mečite v ogenj! Obstaja **nevarnost eksplozije!**

### Napotki za varstvo okolja



Embalaža je surovina, ki je primerna za reciklažo. Odsluženih naprav/baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.

**Čiščenje:** Napravo zaščitite pred umazanjem (očistite jo s čisto krpo). Ne uporabljajte grobih materialov/topil/agresivnih čistilnih sredstev. Očiščeno napravo temeljito obrišite.

**Pomemben napotek:** Če iz baterije izteče tekočina, potem baterijski predal obrišite do suhega z mehko krpo.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Mini prenosni zvočnik Technaxx  
MusicMan MA Soundstation**  
Kat. št.: **35 21 92**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**