



techno
LINE®

NAVODILA ZA UPORABO
TECHNO LINE radijsko vodena stenska ura WS 8005

Kataloška št.: 67 21 55

TEHNIČNI PODATKI:

- DCF-77 radijsko vodena ura
- 12/24h format prikaza časa
- Možnost ročne nastavitve časa
- Nastavitev časovnega pasu: -12/+12h
- Neprekinjen koledar do leta 2054
- Prikaz datuma in dneva v tednu
- Prikaz temperature v °C ali °F
- Prikaz dneva v tednu v sedmih jezikih: angleški, nemški, italijanski, francoski, danski, nizozemski, španski
- Funkcija dremeža (snooze)
- Termometer: merilno območje notranje temperature: -9,9 °C ~ 59,9 °C
- Baterija: 1,5 V velikosti "AA" x 2 kosa (niso vključene)

POMEMBNE INFORMACIJE:

- Ko vstavite baterije, se vsi simboli na zaslonu za kratek čas osvetlijo. Zaslišali boste tudi zvočni signal. Po dveh sekundah osvetlitve celotnega LCD zaslona in piska ura sedem minut išče radijski signal (poskus sprejema DCF signala).
- Če ta postopek samodejne nastavitve časa ni uspešen, uporabite instrument z ostro konico, da pritisnete gumb RESET na zadnji strani ure.


ROČNA NASTAVITEV ČASA:

- Pritisnite in držite gumb "SET" dve sekundi, da format prikaza časa 12/24h začne utripati. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev izbranega formata 12/24h.
- Pritisnite gumb "SET", da potrdite nastavitev. Prikaz na zaslonu začne utripati. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev ustreznega časovnega pasu.
- Pritisnite gumb "SET" za potrditev nastavitve. Prikaz ure začne utripati. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼", da nastavite uro.
- Pritisnite gumb "SET", da potrdite nastavitev. Prikaz minut začne utripati. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev minut.
- Pritisnite gumb "SET" za potrditev nastavitve. Na zaslonu začne utripati prikaz leta 2004. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev leta.
- Pritisnite gumb "SET" za potrditev nastavitve. Utripati začne prikaz meseca. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev meseca.
- Pritisnite gumb "SET" za potrditev nastavitve. Utripati začne prikaz datuma. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitev datuma.
- Pritisnite gumb "SET", da potrdite vašo nastavitev. Utripati začne izbor jezika za prikaz dneva v tednu. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za izbor jezika.
- Pritisnite gumb "SET" za potrditev in izhod iz nastavitve. Ura vstopi v običajen način delovanja (prikaz časa).

Informacija:

Če 30 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno preklopi iz nastavitve v običajni način delovanja (prikaz časa).

NASTAVITEV ALARMA:

Če si želite ogledati nastavljen čas alarma, enkrat pritisnite gumb ALARM v običajnem načinu delovanja ure. LCD zaslon prikazuje ikono zvonca .

- Pritisnite in držite gumb ALARM dve sekundi, dokler na zaslonu ne začne utripati ikona alarma. Sedaj uporabite gumba "▲" in "▼" za nastavitve alarma, ki ga potrebujete, in na kratko pritisnite gumb ALARM, da nastavite čas tega alarma.
- Prikaz ure alarma začne utripati. Uporabite gumba "▲" in "▼", da nastavite želeno uro. Pritisnite gumb ALARM, da potrdite nastavitve.
- Prikaz minut začne utripati. Uporabite gumba "▲" in "▼", da nastavite želene minute. Pritisnite gumb ALARM, da potrdite to nastavitve in zaključite postopek nastavitve časa alarma.
- Za vklop ali izklop dnevnih alarmov enkrat na kratko pritisnite gumb "ALARM".


Informacije:

Če 30 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno preklopi iz nastavitve v običajni način delovanja (prikaz časa).

Alarm se sproži za 2 minuti, če ga ne izključite s pritiskom na katerikoli gumb. V tem primeru se bo alarm samodejno ponovil po 24 urah.

Naraščajoč zvok alarma spremeni frekvenco 4-krat, medtem ko je aktiviran.

FUNKCIJA DREMEŽA (SNOOZE):

- Za aktiviranje funkcije samodejnega dremeža (snooze) postopajte, kot je opisano: Ko alarm zveni, pritisnite gumb SNOOZE, da vklopite funkcijo dremeža. Funkcija dremeža je tako aktivirana. Na zaslonu se pojavi ikona zvonca .
- Ta postopek prestavi alarm za 5 minut naprej in alarm bo ponovno aktiviran po petih minutah.
- Funkcijo dremeža je mogoče prekiniti s pritiskom na katerikoli gumb.

PRIKAZ TEMPERATURE °C/°F:

- Temperatura je prikazana na zaslonu ali v °C ali v °F. S kratkim pritiskom na gumb "▼" lahko izbirate med posameznima formatoma prikaza.

SPREJEM RADIJSKEGA SIGNALA:

- Ura samodejno prične z iskanjem DCF signala za sedem minut po vsakem ponovnem zagonu (restart) ali zamenjavi baterij. Ikona radijskega oddajnika začne utripati.
- Ob 01:00 ura samodejno izvede postopek sinhronizacije z DCF signalom za odpravo kakršnihkoli odstopanj od točnega časa. Če je ta poskus sinhronizacije neuspešen (ikona radijskega oddajnika izgine zaslona), bo sistem samodejno poskusil izvesti sinhronizacijo ob naslednji polni uri. Ta postopek se samodejno ponovi največ 5-krat.

- Če želite ročno sprožiti iskanje in sprejem DCF signala, pritisnite gumb "WAVE". Če v roku sedmih minut signal ni sprejet, se iskanje DCF signala ustavi (ikona radijskega oddajnika izgine) in ponovno začne ob naslednji polni uri.
- Da med sprejemom radijskega signala prenehate z iskanjem signala, enkrat pritisnite gumb "WAVE".

Informacije:

Utripajoča ikona radijskega oddajnika označuje poskus sprejema DCF signala.

Stalno prikazana ikona radijskega oddajnika pomeni, da je bil DCF signal uspešno sprejet.

Priporočamo minimalno razdaljo 2,5 m od vseh virov motenj, kot so televizorji in računalniški monitorji.

Radijski sprejem je šibkejši v sobah z betonskimi stenami (npr. v kleti) in v pisarnah. V takšnih ekstremnih okoliščinah postavite sistem v bližino okna.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **TECHNO LINE radijsko vodena stenska ura WS 8005**
Kat. št.: **67 21 55**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.