



NAVODILA ZA UPORABO

Termo-/higrometer s prikazom udobja Conrad WS 9119

Kataloška št.: **67 22 22**

KAZALO

GUMBI NA NAPRAVI	3
NAMESTITEV NAPRAVE.....	3
PRIKAZI NA ZASLONU	3
ODPRAVA NAPAK	4
VZDRŽEVANJE NAPRAVE.....	4
TEHNIČNI PODATKI	5
GARANCIJSKI LIST	6

GUMBI NA NAPRAVI



F
C
MIN
MAX
RESET (na zadnji strani naprave)

NAMESTITEV NAPRAVE

1. Odprite pokrov prostora za baterije na zadnji strani naprave.
2. Vstavite 2 x AAA baterije v prostor za baterije in pri tem upoštevajte znake polaritete +/-, ki so v notranjosti prostora.
3. Ponovno namestite pokrov prostora za baterije. Po nekaj sekundah je naprava pripravljena za delovanje.

PRIKAZI NA ZASLONU

Izbiranje merske enote temperature C ali F:

Pritisnite gumb C ali F, če želite videti temperaturo v stopinjah C ali stopinjah F.

Odčitavanje največjih-najmanjših temperaturnih shranjenih podatkov:

Enkrat pritisnite MAX ali MIN, da se pokaže najvišja ali najnižja temperatura in vlažnost.

Ko sta prikazani najvišja temperatura in vlažnost, lahko shranjene podatke izbrišete tako, da pritisnete in držite gumb MAX. Naprava ponovno začne z merjenjem in prikazom svežih podatkov.

Ko sta prikazani najnižja temperatura in vlažnost, lahko shranjene podatke izbrišete tako, da pritisnete in držite gumb MIN. Naprava ponovno začne z merjenjem in prikazom svežih podatkov.

Odčitavanje temperature, vlažnosti in prikaza udobja:

Ta termo-/higrometer je opremljen z enostavnim indeksom (pike, črtice) odčitavanja temperature, vlažnosti in prikaza udobja (ki predstavlja kombinacijo temperature in vlažnosti). Nudi vam dober in hiter prikaz kako se počutite v danem ambientu.

TEMPERATURA

5 pik 31°C – 45°C

4 pike 27°C – 30,9°C
3 pike 19°C – 26,9°C
2 piki 13°C – 18,9°C
1 pik 0°C – 12,9°C

RELATIVNA VLAŽNOST

5 pik 79% – 95%
4 pike 66% – 78%
3 pike 50% – 65%
2 piki 36% – 49%
1 pik 20% – 35%

PRIKAZ UDOBJA

5 črtic	RH% v območju 46% – 60%
4 črtice	RH% v območju 41% – 45% ali 61% – 65%
3 črtice	RH% v območju 36% – 40% ali 66% – 70%
2 črtici	RH% v območju 31% – 35% ali 71% – 75%
1 črtica	RH% v območju 25% – 30% ali 76% – 80%
Ni črtic	RH pod 25% ali nad 81%

Opombe:

Naprava je namenjena uporabi v notranjih prostorih. Prikaz udobja je povezan le z notranjo relativno vlago ob predpostavki, da je notranja temperatura normalna pri 18°C do 24°C. Prikaz udobja postane manj relevanten, če je notranja temperatura izven tega območja.

ODPRAVA NAPAK

Če vaš termo-/higrometer prikazuje nepravilne informacije ali znake, je morda pod vplivom elektromagnetnega naboja ali drugih naprav. Pritisnite gumb "RESET" na zadnji strani naprave. Vaša naprava se ponastavi in ponovno začne z merjenjem temperature in vlažnosti.

Opomba: Če v spodnjem desnem kotu LCD zaslona opazite simbol prazne baterije, to pomeni, da so baterije vaše naprave na nizki stopnji. Te baterije odstranite in jih zamenjajte z novimi.

VZDRŽEVANJE NAPRAVE

1. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vodi ali direktnemu soncu.
2. Izogibajte se stiku s korozivnimi materiali.
3. Na napravo ne delujte s silo, ne izpostavljajte je prahu ali vlagi.
4. Naprave ne odpirajte in ne posegajte v komponente v njeni notranjosti.

TEHNIČNI PODATKI

Temperaturno območje v prostoru: 0°C do 45°C (+32°F do 122°F)

Območje relativne vlažnosti: 20% - 95%

Prikaz naprave izven območja:

temperatura: "out f range HH.H / LL.L"

vlažnost: pod 20% nenehno prikazuje 20%, nad 95%,
nenehno prikazuje 95%

Ločljivost temperature: 0.1°C

Ločljivost RH%: 1%



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Termo-/higrometer s prikazom udobja Conrad WS 9119**

Kat. št: **67 22 22**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.