



RADIJSKO VODENA STENSKA URA Techno Line WS 8006

Št. izdelka: 672320

TEHNIČNI PODATKI

- Radijsko vodena ura
- Ročna nastavitev časa
- Koledar do leta 2099
- Prikaz temperature v °C ali °F
- Dva dnevna alarma
- Prikaz časa v 12/24 urnem formatu
- Dremež
- Termometer: območje merjenja notranje temperature 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) (čas kalibracije 30 sekund)
- Higrometer: območje merjenja: 20% ~ 95% RH, ločen prikaz za notranjo uporabo.
- Baterije: 1,5 "AA", 2 kosa (niso priložene)

Če želite uro uporabljati v Evropi, bo ta avtomatsko našla radijsko voden signal. Če jo želite uporabljati v Veliki Britaniji, prosim sledite navodilom za ročno nastavitve časa.

POMEMBNE INFORMACIJE

ZAGON

- Odprite predalček za baterije na zadnji strani sprejemnika in vstavite baterije. Bodite pozorni na pravilno polarnost baterij. Ko baterije pravilno ustavite, predal za baterije zaprite.
- Ko vstavite baterije, se bodo vse ikone na zaslonu LCD zasvetile za kratek čas (za 3 sekunde), zaslišali boste pisk, na zaslonu se bo začela odčitavati notranja temperatura in vlažnost.
- Ura samodejno zažene iskanje DCF signala po 7 minutah. V procesu iskanja DFC signala, bo ikona  utripala.

ROČNA NASTAVITEV ČASA

- Pritisnite in pridržite gumb »**MODE**« za približno dve sekundi. Prikaz oblike časa (Year display 24) prične utripati. Uporabite gumba »▲« in »▼« za nastavitve zelenega formata časa (12 ali 24-urni format).
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb »**SET**«. Pritisk na ta gumb bo shranil izbrano nastavitve, obenem pa bo s pritiskom na ta gumb začel utripati prikaz ur (Hour). Zopet uporabite gumba »▲« in »▼« in z njima nastavite pravilno uro.
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb »**SET**«. Zdaj bo pričel utripati prikaz minut. Uporabite gumba »▲« in »▼« in z njima nastavite pravilne minute.
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb »**SET**«. Zdaj bo pričel utripati prikaz leta (2008). Zopet uporabite gumba »▲« in »▼« in z njima nastavite pravilno letnico.
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb »**SET**«. Zdaj bo pričel utripati prikaz meseca (Month 1). Uporabite gumba »▲« in »▼« in z njima nastavite trenutni mesec.
- Za potrditev nastavitve pritisnite gumb »**SET**«. Zdaj bo pričel utripati prikaz dneva v mesecu (Date 1). Uporabite gumba »▲« in »▼« ter z njima nastavite ustrezen datum.
- Za potrditev izbranih nastavitve ter izhod iz nastavitvenega načina pritisnite gumb »**SET**«.

Dodatni nasveti pri uporabi:

- Če 7 sekund ne pritisnete na katerikoli gumb, se nastavitveni način samodejno izklopi.
- Prikaz dneva v tednu je omogočen v 7 jezikih. Izbirate lahko med naslednjimi jeziki: angleščina, italijanščina, francoščina, nizozemščina, španščina, danščina in nemščina.

NASTAVITEV ALARMA

Ura ima dva alarma. Če želite pogledati ob kateri uri so nastavljeni alarmi, pritisnite gumb »ALARM« (gumb samo pritisnite in ga ne pridržite), prikaz preide s prikaza ure na prikaz alarma (alarm mode). Če gumb »ALARM« pritisnete še enkrat, prikaz na zaslonu preide nazaj na prikaz časa.

Za nastavitev alarmov sledite spodnjim navodilom:

- Pritisnite in pridržite gumb »ALARM« (za približno 2 sekundi), dokler se na zaslonu ne prikaže čas alarma in utripajoča ikona.
- Utripati bo pričel prikaz ur pri času alarma. Uporabite gumba »▲« in »▼« ter z njima nastavite uro alarma. Za potrditev nastavljenega alarma pritisnite gumb »ALARM«.
- Zdaj bo pričel utripati prikaz minut. Uporabite gumba »▲« in »▼« ter z njima nastavite minute. Za potrditev nastavljenega alarma ter izhod iz nastavitvenega načina pritisnite gumb »ALARM«.
- Za vklop ali izklop alarma pritisnite gumb »UP«. Če želite, da pritisk na ta gumb preklopi delovanje alarma, ga morate pritisniti, ko je na zaslonu prikazan alarm in ne trenutni čas. Ura mora torej biti nastavljena na t.i. alarm mode.

Dodatni nasveti pri uporabi:

- Če 7 sekund ne pritisnete na katerikoli gumb, se nastavitveni način samodejno izklopi.
- Če alarma ne izključite (izključite ga s pritiskom na katerikoli gumb), bo ta zvonil 2 minuti. V tem primeru se bo čez 24 ur alarm samodejno ponovil.
- Med zvonjenjem se glasnost naraščajočega alarma (crescendo, trajanje: 2 minuti) spremeni 4-krat.

SAMODEJNA FUNKCIJA DREMEŽA

- Za vklop dremeža med zvonjenjem alarma pritisnite gumb »SNOOZE«. Ko je ta funkcija aktivirana, se na zaslonu prikaže ikona budilke.
- Vklop dremeža bo čas alarma premaknil za 5 minut naprej; to pomeni, da se bo alarm znova aktiviral čez 5 minut.
- Delovanje dremeža (ponovno zvonjenje alarma) lahko izključite tako, da med zvonjenjem pritisnete katerikoli gumb.
- Dremež lahko ponovite do 7-krat.

PRIKAZ TEMPERATURE V °C / °F

- Temperatura je lahko prikazana v °C ali v °F. rahel pritisk na gumb »▼« vam omogoča preklap med zgoraj omenjenima prikazoma temperature.

SPREJEM RADIJSKEGA SIGNALA

- Ura samodejno zažene iskanje **DCF** signala po 7 minutah od vstavitve baterij oz. vnovičnega zagona. V procesu iskanja **DFC** signala, bo ikona za **DFC** signal utripala.
- Ob 01:00 ura samodejno izvede sinhronizacijski postopek z **DCF** signalom. To omogoča korekcijo morebitnih odstopanj od točenega časa. Če sinhronizacijski poskus ne uspe (v tem primeru ikona za **DFC** signal izgine z zaslona), bo sistem samodejno izvedel poskus sinhronizacije naslednjo polno uro. Ta postopek se samodejno ponovi do največ 5-krat.
- V primeru da ura **DFC** signala ne sprejme samodejno, morate sprejem signala nastaviti ročno. Da zaženete ročni sprejem **DFC** signala, pritisnite gumb »**WAVE**«. Če signal ni sprejet, se iskanje ustavi in ikona za **DFC** signal izgine z ekrana.
- Če želite med sprejemanjem radijskega signala ta postopek ustaviti, pritisnite in pridržite gumb »**WAVE**« za dve sekundi.

Dodatni nasveti pri uporabi:

- Utripajoča ikona za **DFC** signal pomeni, da je sprejem signala v teku.
- Stalen prikaz ikone za **DFC** signal pomeni, da je bil signal uspešno sprejet.
- Priporočena minimalna razdalja od vseh virov motenj, kot so televizorji ali računalniški monitorji, je 2,5 metra.
- Radijski sprejem je šibkejši v sobah z betonskimi stenami in v pisarnah. V teh primerih postavite uro v neposredno bližino okna.

Izrabljene baterije ne sodijo v gospodinske odpadke, saj lahko negativno vplivajo na vaše zdravje in na okolje. Kot končni uporabnik ste odgovorni za pravilno odstranitev neuporabnih baterij. Brezplačno jih lahko vrnete na zbirna mestih v vaši krajevni skupnosti, v našo trgovino ali v katerokoli drugo trgovino, kjer se prodajajo baterije. Tako boste prispevali k varovanju okolja.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.