



## VEČPODROČNI FILTER DIRIN 230 A2B2E2K1

Št. izdelka: 831777

<b>Ime izdelka:</b>	Večpodročni filter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1
<b>Oblika uporabe:</b>	DIN EN 14387
<b>Uporaba:</b>	V povezavi z maskami za cel obraz (DIN EN 136) in polovičnimi maskami (DIN EN 140) z navojem (DIN EN 148-1). Zaščita proti organskim plinom in hlapom z vreliščem >65°C, anorganskim plinom in hlapom, žveplovim dioksidom, amoniakom.
<b>Opis:</b>	Ohišje filtra je okroglo in je sestavljeno iz posodice in pokrova za filter. Posodica za filter vsebuje navoj po DIN EN 148-1, pokrov filtra je k strani vdihavanja odprt. Obstaja posteljica filtra z aktivnim ogljem, to je z ohišjem in notranjim rešetom fiksno pritrjeno. Obe odprtini filtra sta s pokrovi zaprti pred paro.
<b>Materiali:</b>	Vsi uporabljeni materiali so upepeljeni. Ohišje filtra: umetna masa (ABS) Adsorbenti: impregnirano aktivno oglje Pokrovi: umetna masa Nalepka: papir
<b>Načelo delovanja:</b>	Plini in hlapi bodo odstranjeni iz zraka z nabiranjem na impregniranem aktivnem oglju.
<b>Teža:</b>	240 gramov
<b>Vdihavanje:</b>	pri 30 l / min, stalen tok maksimalno 1,4 mbar (po EN 141 (14387)) pri 95 l / min, stalen tok maksimalno 5,6 mbar (po EN 141 (14387))
<b>Oznake:</b>	Blagovna znamka proizvajalca (LOGO) Ime izdelka Veljaven standard Upoštevanje navodil za uporabo Rok uporabe (MM/YYYY) Številka serije (PARTITA) CE oznaka Mesto preveritve: Karakteristična barva: rjava – siva – rumena – zelena
<b>Ravnanje:</b>	Filter odprite šele neposredno pred uporabo (odstranite pokrov) in tesno privijte v priključni del priključka za dihanje.
<b>Pripravljenost:</b>	Sobna temperatura. Zaščitite pred mrazom, vročino in vlago. Upoštevajte pogoje hranjenja na embalaži.
<b>Opozorilni napotek:</b>	Upoštevajte navodila za uporabo!
<b>Napotki za uporabo:</b>	EKASTU Safety GmbH zagotavlja navedeno moč po razredu in tipu. Potrebno je upoštevati, da lahko laboratorijske vrednosti testov odstopajo od tistih, ki so dosežene v praksi. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije za uporabo.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **VEČPODROČNI FILTER DIRIN 230 A2B2E2K1**  
Kat. št.: **831777**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.