



Jekleni komplet SAT (55cm / 2TN)

SAT-ANTENNA

- Nosilec za montažo na drog s šestkotnimi
- maticami Združljiv z vsemi LNB SCHWAIGER
- Obseg dobave: jekleno ogledalo, montaža na drog, montažni material

Montažo naj opravi pooblaščen monter.
Anteno se pritrdi na ustrezno cev ali nosilec.
Ko je nameščena, pokličite monterja za priklop recieverja

Lastnosti Tehnični podatki

Odmaknjena antena	
kakovost	STANDARD
Reflektor (širina)	550 mm
Reflektor (višina)	620 mm
Poraba krme	40 mm
Dobiček antene (max.)	35,2 dB
Obremenitev z vetrom	285 N (EN 60728-11)
Razpon nastavitve višine	15-50 °
Območje vpenjanja jamborna objemka	32-60 mm
Število objemk/objemk za 1 jambor	1
Material reflektorja	Prašno lakirano jeklo
Material hrbtnega dela	Plastika
Material nosilca LNB	Plastika, odporna na vremenske vplive
Material LNB podporna roka	Aluminij
Barva	Antracit (RAL7011)
Vrsta embalaže	Kartonska škatla
LNB	
kakovost	STANDARD
Sprejemni sistem	TWIN (2 TN)
Povezave	2x vtičnica F
Vhodna frekvenca	10,70 - 11,70 GHz (nizko) 11,70 - 12,75 GHz (visoko)
Izhodna frekvenca	950 - 2.150 MHz
Frekvenca nihanja	9,75 GHz (nizko) 10,60 GHz (visoko)
Nadzorna funkcija	0 kHz (nizko) 22 kHz (visoko)
Polarizacija	Razvezava: > 25 dB
Napajanje	11,50 - 19,00 V
Poraba krme	40 mm
Material izdelka	Plastika, odporna na vremenske vplive
Številka izdelka SP	Antracit
Številka izdelka SET2	
EAN 404005113143	
Obseg dobave	Jekleno ogledalo, montaža na drog, montažni material





Družba Schwaiger GmbH vam zagotavlja garancijo za **paleto izdelkov Offset Antenna iz aluminija** za obdobje 10 let.

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa. Garancija velja samo v Zvezni republiki Nemčiji. Če se v navedenem obdobju pojavi težava z izdelkom, lahko izdelek vrnete ali ga prinesete k nam / lokalnemu prodajalcu. Naš servisni oddelek bo nato pregledal poškodovani izdelek in ga po potrebi popravil. Garancijski zahtevki so izključeni, če je škoda nastala zaradi nepravilne uporabe, višje sile ali nepravilnega ravnanja in mehanskih poškodb.

Če izdelek pošljete, ga zapakirajte tako, da se med prevozom ne poškoduje, in ga skupaj s kopijo računa pošljite na naslednji naslov: Würzburger Str. 17, 90579 Langenzenn.

Popravljeni izdelek ali nadomestni izdelek bomo nato poslali nazaj na vaš naslov za pošiljanje. Stroške povratne pošiljke krije kupec. Za zagotovitev najhitrejše možne storitve nam pošljite tudi podroben opis vzroka poškodbe.