



## NAVODILA ZA UPORABO

# KVM stikalo z 2 USB vhodi Aten CS22U

Kataloška št.: 98 92 27

## KAZALO

NAMEN UPORABE.....	3
LASTNOSTI.....	3
NAMESTITEV.....	3
TEHNIČNI PODATKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	5

## NAMEN UPORABE

CS22U je KVM stikalo z 2 USB vhodi, ki zagotavlja enostaven in hiter način izbire računalnikov – vgrajeno ima stikalo za daljinsko izbiro vhoda. To omogoča, da je CS22U očem skrit, medtem ko lahko stikalo za daljinsko izbiro vhoda priročno postavite na mizo.


CS22U kompaktna zasnova vse-v-enem je idealna za uporabo na različnih namizjih programskih platform, ki zahtevajo video z visoko ločljivostjo.



## LASTNOSTI

- En USB upravljalnik nadzira dva USB računalnika.
- Kompaktna zasnova, vgrajeni 0,9 m kabli.
- Podpira več-funkcijsko miško.
- Podpira različnih operacijskih sistemov – združljivo z vsemi operacijskimi platformami za PC (Windows, Linux in večino ostalih), Mac in Sun.
- USB vhod za miško se lahko uporablja za USB 1.1 razdelilnik in USB 1.1 periferno souporabo.
- Zasnova vse-v-enem.
- Superiorna video kvaliteta – do največ 2048 x 1536; DDC2B
- Brez napajanja.

## NAMESTITEV



## TEHNIČNI PODATKI

Funkcije		CS22U	
Računalniški priklon		2	
Izbira vhoda		Daljinsko stikalo za izbiro vhoda	
Prikloni	Upravljalnik vhodov	Tipkovnica	1 x USB tip A ženski (črn)
		Video	1 x HDB-15 ženski (moder)
		Miška	1 x USB tip A ženski (črn)
	KVM vhodi	Tipkovnica/miška	2 x USB tip A moški (črn)
		Video	2 x HDB-15 moški (moder)
LED indikatorji	Izbrani	2	
Dolžina kabla	Računalniki	0,9 m	
	Stikalo za daljinsko izbiro vhoda	1,8 m	
Video		2048 x 1536, DDC2B	
Okolje uporabe	Temperatura za delovanje	0 – 50°C	
	Temperatura za shranjevanje	-20 – 60°C	
	Vlaga	0-80% RH, ne-kondenzirajoča	
Fizikalne lastnosti	Ohišje	Plastika	
	Teža	0,31 kg	
	Dimenzije (D x Š x V)	7,00 x 8,20 x 2,50 cm	

\*Tehnični podatki in slike so predmet sprememb brez predhodnega opozorila.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **KVM stikalo z 2 USB vhodi Aten CS22U**  
Kat. št.: **98 92 27**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**