



NAVODILA ZA UPORABO

Detektor loma stekla in odpiranja X4-LIFE

Kataloška št.: 10 34 093



X4-LIFE

Veseli nas, da ste se odločili za nakup tega izdelka. Želimo vam veliko veselja z njim.

Kazalo

Informacije glede teh navodil za uporabo	2
Odstranjevanje embalaže in preverjanje vsebine	2
Vsebina paketa	2
Predvidena uporaba	2
Splošni napotki	2
Servisna služba in uvoznik	3
Varnostni napotki	3
Priključitev in priprava na uporabo	4
Montaža	4
Delovanje	4
Čiščenje in vzdrževanje	5
Tehnični podatki	5
Odstranjevanje	5
Garancijski list	6

Informacije glede teh navodil za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za pravilno in varno delovanje izdelka. Pred uporabo izdelka v celoti preberite ta navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti tako za osebe kot tudi do poškodb na napravi.

Odstranjevanje embalaže in preverjanje vsebine

Oglejte si celotno vsebino paketa in preverite, če je vsebina popolna in nepoškodovana. Če odkrijete napake, se nemudoma obrnite na svojega specializiranega trgovca. Shranite embalažo in navodila za uporabo, tako da boste lahko izdelek v prihodnosti varno shranjevali ali ga predali v uporabo tretji osebi. Embalažo, ki je več ne potrebujete, odstranite okolju prijazno.

Vsebina paketa

- Detektor loma stekla
- 2 x magnetni senzor
- Navodila za uporabo

Predvidena uporaba

Ta detektor loma stekla z vgrajeno alarmno sireno je namenjen nadzoru nad okenskimi šipami in steklenimi vrati. Prilepite ga neposredno na stekleno površino, ki jo želite nadzorovati, kjer nato registrira zvok, ki nastane pri značilnih vibracijah od loma stekla, do katerega pride pri uničenju šipe. V primeru loma stekla se sproži alarm. Ta izdelek je namenjen samo osebni varnosti in ni primeren za komercialno rabo.

Splošni napotki

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

V primeru neupoštevanja teh navodil za uporabo in/ali nepravilne ali malomarne rabe in/ali nedovoljene predelave ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo, poleg tega pa izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo.

Vsebina se lahko razlikuje od opisa v teh navodilih za uporabo. Po potrebi upoštevajte dodatne priloge. Ta navodila za uporabo in morebitne priloge so sestavni del naprave, zato jih morate skrbno shraniti. Če boste napravo predali v uporabo tretji osebi, morate priložiti tudi ta navodila za uporabo.

Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE, ustreznost dokumentacija je v lasti proizvajalca.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje te naprave ali nepravilna uporaba niso dovoljeni. Uporabijo se lahko samo originalni rezervni deli.

Servisna služba in uvoznik

Naslov servisne službe

lived non food GmbH
TOR 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
Nemčija
Telefon: +49 (0) 531/224356-82
E-pošta: service@x4-life.de
Spletna stran: www.x4-life.de

Naslov uvoznika

lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
Nemčija
E-pošta: info@lived-non-food.de
Spletna stran: www.lived-non-food.de

Varnostni napotki

Naslednji varnostni napotki in opozorila niso namenjeni le varovanju same naprave, temveč tudi varovanju vašega zdravja! V nadaljnjih poglavjih teh navodil za uporabo najdete tudi specifične napotke.

Prosimo, da pozorno preberete vse točke:

- Ta izdelek in njegova embalaža nista igrača, zato ju otroci ne smejo uporabljati.
- Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav in/ali embalažo. Poskrbite za to, da se bosta izdelek in embalaža nahajala izven dosega otrok.

Pozor! Glasen zvočni alarm!


Svojega sluha ne smete dalj časa izpostavljati temu zvoku, sicer so lahko posledica hude poškodbe sluha!

- Popravilo ali odpiranje naprave lahko izvede samo strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostmi, ki so s tem povezane, oz. z veljavnimi predpisi. Uporabite lahko samo originalne rezervne dele.
- Vse osebe, ki to napravo upravljajo, nameščajo, postavljajo, uporabljajo ali vzdržujejo, morajo imeti ustrezno znanje in morajo upoštevati napotke v teh navodilih za uporabo.
- Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred visoko vlažnostjo in škropljenjem vode.
- Če izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, sicer lahko iztekajo in povzročijo škodo.

- Če imate dvome glede načina delovanja, priključitve ali pa imate vprašanja glede varnosti, se obrnite na strokovnjaka ali na proizvajalca.

Priključitev in priprava na uporabo


1. Baterijski predal
2. Tipka za testiranje
3. LED za delovanje
4. Tipka za vklop/izklop
5. Nastavitev občutljivosti
6. Prikluček za magnetni senzor



Montaža

Senzor loma stekla pritrдите neposredno na okenske šipe in steklena vrata. Tanka izvedba omogoča tudi montažo na drsna okna in drsna vrata. Senzor loma stekla je kompaktna enota, pri kateri so senzorji in alarmna enota vgrajeni v eno ohišje.

- Pritrdite senzor neposredno na stekleno površino, po možnosti na rob. Pred tem površino temeljito očistite. Vsaka umazanija lahko negativno vpliva na zmogljivost naprave.
- Z lepilnih trakov odstranite zaščitne folije in pritrдите senzor na očiščeno stekleno površino.
- Pritrdite žični senzor na okenski oz. vratni okvir. Magnet brez kablanskega priključka pritrдите na razdalji največ 1 cm od prvega magnetna na okvirju.
- Priključite kabel na priključek za magnetni senzor (6).
- Poskrbite za to, da imate enostaven dostop do naprave.



Delovanje

- Odstranite pokrov z baterijskega predala (1).
- Previdno izvlecite ločevalno folijo. Če pri tem izvlečete tudi baterije, jih ponovno vstavite z vidnim plus polom in zaprite baterijski predal.
- Preverite stanje napolnjenosti baterij, tako da pritisnete tipko za testiranje (2). V ohišju mora nato zasvetiti rdeča LED.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop (4). Naprava je nato pripravljena na uporabo.
- S stikalom Hi/Lo (5) določite občutljivost senzorja. Ponavadi je treba stikalo prestaviti v položaj „Hi“. Vendar pa se lahko zgodi, da okoliški pogoji ali odpiranje steklenih vrat sproži/jo alarm. V tem primeru preklopite občutljivost na „Lo“. V tem primeru naprava še vedno registrira lom stekla.

- Alarm se sproži z lomom stekla ali če se magnetna senzorja oddaljita drug od drugega za več kot 1 cm.
- Sprožen alarm deaktivirate tako, da izključite napravo s tipko za vklop/izklop (4). Ob naslednjem vklopu je naprava ponovno pripravljena na delovanje.

Opomba:

V rednih časovnih intervalih preverjajte pripravljenost enote na delovanje, tako da pritisnete tipko za testiranje (2). V tem primeru mora zasvetiti rdeča LED.

Čiščenje in vzdrževanje

Za čiščenje uporabite mehko krpo brez prahu. Pri močnejši umazaniji lahko krpo rahlo navlažite in uporabite blago sredstvo za pomivanje. Pazite, da v notranjost ohišja ne zaide tekočina.

Tehnični podatki

Zvočni alarm: >95 dB SPL/30 cm

Napajanje: 2 x baterija tipa CR2032

Mere: 80 x 80 x 8 mm

Odstranjevanje



Potrošnik je zakonsko zavezan, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe odda na pristojnih javnih zbirališčih odpadkov, ki omogočajo reciklažo odsluženih naprav. Zbirna mesta za baterije so na voljo v specializiranih trgovinah. Informacije o zbirališču za elektronske naprave dobite pri svojem lokalnem komunalnem podjetju.

Baterij in akumulatorjev ne smete metati med gospodinjske odpadke!



Vsak potrošnik je zakonsko zadolžen vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirališču svoje občine ali v trgovini in s tem zagotoviti okolju prijazno odstranjevanje.

* Oznake: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Detektor loma stekla in odpiranja X4-LIFE**
Kat. št.: **10 34 093**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.