



8 Ports Gigabit PoE+ Desktop Ethernet Switch

8 x PoE vmesniki, IEEE 802.3at/af ustreznost (PoE+/PoE), Endaspan, Namizni

Part No.: **560641**

Prihranite Čas in Denar s PoE

Intellinetov 8-Portno Namizno Gigabitno Stikalo (560542) ponuja prenos podatkov in napajanje večini PoE kompatibilnih izdelkom preko standardnega Cat5e ali Cat6 mrežnega kabla. Opremljen z osmimi Gigabitnimi Mrežnimi porti (vsi podpirajo 802.3at/af PoE/PoE+) lahko to stikalo napaja brezžične dostopne točke, VoIP telefone in IP video kamere ob mrežnih hitrostih več kot 1000 Mbps.

Napajanje preko LAN-a 802.3at

Intellinetovo PoE Namizno Gigabitno Stikalo podpira IEEE 802.3at protokol in ponuja do 34 W napajanje na port. IEEE802.3af- ali IEEE802.3af kompatibiln naprave ki so povezane s stikalom ne potrebujejo dodatnega napajanja, s tem eliminiramo stroške nove električne napeljave in zmešnjavo ter nesnago napajalnih adapterjev na neprimernih mestih pod stropih ali v zidovih. Uporabimo lahko mešane izdelke s PoE ali brez PoE podpore in po zaslugi prenapetostne ain preobremenitvene zaščite je vaša oprema dobro zaščiten. Za izdelke ki niso 802.3at/af kompatibilne (stare dostopne točke ali IP kamere) priporočamo uporabo Intellinet PoE/PoE+ Delilnik.

* Skupna PoE moč stikala je 130 W. Največja moč na port ne preseže 34 W na portih 1 - 4 in 15.4 W na portih 5 - 8.

Lastnosti:

- Zagotavlja napajanje in prenos podatkov do osem PoE kompatibilnim napravam
- Izkoristite obstoječe mrežne kable za napajanje in prenos podatkov brez dodatnih stroškov montaže
- 10/100/1000 vrata s samodejnim zaznavanjem optimalne hitrosti omrežja
- IEEE 802.3at/af kompatibni RJ45 PoE/PoE+ izhodi
- Izhodna moč do 34 W na portu 1 - 4 (IEEE 802.3at)
- Izhodna moč do 15.4 W na portu 5 - 8 (IEEE 802.3af)
- Skupna moč izhodov 130W
- Podpira IEEE 802.3at in 802.3af komatibile PoE naprave

(brezžične dostopne točke, VoIP telefoni, IP kamere)

- Podpira IEEE 802.3at/af standard z zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo
- Auto-MDIX (auto uplink) podpora pri vseh RJ45 vhodih
- "Shrani in posreduj" način preklapljanja in paketnega prenosa
- IEEE 802.3x nadzor pretok za full duplex
- Podpira do 4096 MAC vnosov naslovov
- 128 Kb pomnilnik
- Namizno kovinsko ohišje
- Triletna garancija

Specifikacije:

Standardi

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode)

Splošni podatki

- Medijska podpora:
 - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP / STP RJ45
 - 100Base-TX Cat5 UTP / STP RJ45
 - 100Base-TX Cat6 UTP / STP RJ45
- Paketni filter/posredovanje stopnja:
 - 1,488,000 pps (1000 Mbps)
 - 148.800 pps (100 Mbps)
 - 14.880 PPS (10 Mbps)
- MAC naslov tabele: 4096 vnosov
- Pomnilnik: 128 kB
- Prepustnost: 16 Gbps
- Stikalo: Shrani in posreduj tehnologija

LED indikator delovanja

- PoE
- Loop
- Napajanje
- Povezava/prenos

Napajanje

- Vhodno napajanje: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Poraba: do 135 W
- Porti 1-4: PoE / PoE+ (do 34 W na port)
- Porti 5-8: PoE (do 15.4 W na port)

Ohišje

- **Kovinsko ohišje**
- **Dimenzijs: 266 (Š) x 184 (D) x 44 (V) mm**
- **Teža: 2.55 kg**
- **Delovna temperatura: 0 - 40°C**
- **Vlažnost: 10 - 90% RH, brez kondenza**
- **Temperatura skladiščenja: -20 - 70 ° C**

Paket vsebuje

- **8-Portno PoE Namizno Gigabitno Stikalo**
- **Napajalni kabel**
- **Navodilo za uporabo**
- **48cm (19") namestitveni adapterji**

