



## USB 3-D zvočni adapter

Nadgradnja ali zamenjava obstoječe zvočne kartice

Part No.: **150859**

Priključite, predvajaj in uživajte v boljšem zvoku s priročno USB zvočno kartico.

Idealno za namizne in prenosne računalnike, MANHATTAN-ova Hi-Speed USB zvočna kartica takoj ustvari izhoda za mikrofona in zvok, skozi USB vrata. Enostavno priključite slušalke, mikrofona in zvočnike opremljene s 3,5 mm kablom, ki je prekratek, da bi udobno dosegli priključke, ki so na nerodni in neprijetni lokaciji. S Plug and play in hot-swap zmogljivostjo, enostavno nadomesti nedelujočo zvočno kartico, obide poškodovana audio vrata in izboljša dostop, brez dodatnih gonilnikov ali programov. Vgrajen razred B ojačevalec ojača zvok preko USB vodila in odpravi potrebo po zunanji energiji in dodatnih kablov. Ima podporo za 3-dimenzionalni audio, virtualni 5.1 prostorski zvok in vgrajene zvočne učinkine z 10-pasovnim izenačevalnikom, zagotavlja bogate in visoko kakovostne izkušnje.

### Lastnosti:

- Zagotavlja zunanji vmesnik za mikrofona in zvočnike - izdelano za osebne in prenosne računalnike
- Idealno za uporabo v primeru nedelujoče PCI zvočne kartice
- Podpora za 3D zvok AC-3 in navidezni 5.1 kanalni zvok, 10 polni izenačevalnik
- Enostavna USB namestitev in uporaba brez dodatne programske opreme
- Plug-N-Play, Hot-Swap podpora; primerno za operacijske sisteme Windows7/8 in Mac
- Doživljenska garancija

### Specifikacije:

### Standardi in certifikati

- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS
- WEEE

### Priključki

- 1x vmesnik za mikrofon
- 1x audio vmesnik
- 1x USB 2.0 vmesnik

### Splošni podatki

- 5,1 prostorski zvok
- 3-Dimenzionalna zvočna podpora (AC-3)
- Digitalni ojačevalec razreda B
- Napajanje preko USB vmesnika

### Ohišje

- Dimenzije: 14 x 23 x 5, mm
- Teža: 8,5 g
- Ohišje: plastično

### Sistemske zahteve

- Primerno za operacijske sisteme Windows7/8 in Mac

### Paket vsebuje

- Kartica USB Zvočna
- Navodila za uporabo



