



4-Portni Namizni KVM Preklopnik

Preklopnik USB s kabli in Audio podporo

Part No.: **151269**

MANHATTAN KVM Preklopnik je štiri portni namizni KVM preklopnik z avdio podporo in podporo za mikrofona. Z USB podporo vam omogoča uporabo USB miške in tipkovnice. V paketu dobite štiri odstranljive KVM kombo kable in set štirih audio kablov za multimedijske naprave. Omogoča dostop, kontrolo in ponovni zagon do štirih multimedijskih računalnikov z eno samo konzolo (Ekran, tipkovnice, miška) in dodatno po potrebi zvočnikov ter mikrofona.

Preklop Audio in Mikrofona brez kompromisov

Preklopite zvok in mikrofona med dvema računalnikoma. S pomočjo priložene programske opreme lahko nastavite zvočne izhode po želji.

USB Vmesnik Kompatibilen z različnimi Sistemi

Tehnologija USB vmesnika podpira namizne računalnike, Macintosh G3/G4 in iMAC. (KVM Switching Programska oprema podpira samo Windows platformo)

Vsi Kabli Priloženi za KVM Uporabnike

KVM Preklopnik reši težave s kabli ker so priloženi štiri x 1.5 m odstranljivi KVM povezovalni kabli. Zato ni potrebno zapravljati časa z iskanjem kompatibilnih kabov - vse kar potrebujete je v paketu.

Lastnosti:

- Omogoča upravljanje štirih USB računalnikov preko ene tipkovnice miške in monitorja
- Omogoča preklapljanje mikrofona in zvoka za nemoteno multimedijsko izkušnjo
- Omogoča preklapljanje (Hot-plugging) brez ugašanja računalnika ali preklopnika
- Izbira kanala preko gumbov ali tipkovnice
- Podpora za ločljivosti do 1600x900 pikslov
- LED indikatorji izbranega porta
- Napajanje preko USB vhoda - ni dodatnega napajanja
- Vključuje štiri priključne kable za povezavo računalnika, zvočnika in mikrofona

- Doživljenska garancija

Specifikacije:

Standardi

- USB 1.1

Splošni podatki

- PC povezave: 4
- Konzola povezava: 1
- PC priključki:
 - 4 x USB tip A (tipkovnica, miška), 4 x 3.5 mm audio vtič (za mikrofonski in za zvočnik izhod zvočne kartice) in 4 x HD15 moški (slika) z 4 x 1.8 m povezovalniki kabli
- Konzola priključki:
 - 2 x USB tip A (tipkovnica, miška)
 - 1 x HD15 ženski (slika)
- Audio priključki:
 - 1 x 3.5 mm vtič (za mikrofonsko konzolo)
 - 1 x 3.5 mm vtič (za zvočnik konzole)
- Preklapljanje:
 - Z gumbom
 - Z tipkovnico
- Video ločljivost: max. 1600 x 900
- FCC Class B, CE, RoHS

LED indikator delovanja

- Ena LED dioda na kanal

Napajanje

- USB napajanje

Ohišje

- Plastično ohišje
- Dimenzije: 125 (D) x 86 (Š) x 26 (V) mm
- Teža: 0,9 kg
- Delovna temperatura: -10 - 50°C
- Delovna vlažnost: 0 - 90% RH, brez kondenza
- Temperatura skladiščenja: -20 - 60°C

Paket vsebuje

- 4-Portni Kompaktni KVM Preklopnik
- Hitra navodila za namestitev
- PC in audio povezovalni kabli (1.8 m)

