



NAVODILA ZA UPORABO  
Video pretvornik VGA/avdio na HDMI,  
video ločljivost do 1280x1024 pikslov  
pasovna širina 165MHz

Kataloška št.: 134 62 76

## Kazalo

1. Varnostna navodila .....	2
2. Predstavitev .....	2
3. Lastnosti .....	2
4. Tehnični podatki .....	2
5. Vsebina paketa .....	3
6. Opis plošče .....	3
7. Priključitev in delovanje .....	4
7. 1 Priključitveni diagram .....	4
Garancijski list .....	5

## 1. Varnostna navodila

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

## 2. Predstavitev

DS-40130-1 pretvori vaš analogni VGA signal v digitalni HDMI signal. S tem vam omogoča priključitev vaših naprav s samo VGA vhodom, enostavno na HDMI zaslon, TV ali video projektor. VGA vhod samo prenaša video signal, tako da ima pretvornik dodaten cinch-audio priključek. Katerikoli obstoječ avdio signal bo pretvorjen in integriran v HDMI signal. To dovoljuje dodatno avdio predvajanje skozi HDMI signal.

## 3. Lastnosti

- Priključite vaše stare naprave ki imajo samo VGA vhod na TV, zaslon ali projektor.
- Ni potrebe po nameščanju programske oprema ali gonilnikov.
- PC VGA ločljivost:  
1920 X 1080@60Hz, 1360 X 768@60Hz, 1280 X1024 @60Hz, 1024 X 768 @60Hz, 1280 X 720 @60Hz, 1280 X 768 @60Hz, 800 X 600 @60Hz, 640 X 480 @60Hz, 720 X 400 @85Hz.
- Podprt 165 MHz / 1,65 Gbps na kanal (4,95 Gbps na vse kanale) pasovne širine.
- Podprt 8 bit na kanal (24 bit na vse kanale) globoke barve.
- Majhno kompaktno ohišje
- Dimenzije: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Teža: 42 g

## 4. Tehnični podatki

Vhodni signal	VGA signal
Vhodni video signal	0,5-1,0 volta p-p


Izhodni video	HDMI signal
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Široko pasovni video ojačevalec	1,65 Gbps/165 MHz
Vertikalno frekvenčno območje	50/60Hz
Prepletena ločljivost (50 in 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresivna ločljivost (50 in 60 Hz)	430p,576p,720p,1080p
Delovna temperatura	0 °C do 70 °C
Delovna vlažnost	10 % do 85 % RH (brez kondenzacije)
Temperatura shranjevanja	-10 °C do +80 °C
Vlažnost shranjevanja	5 % do 90 % RH (brez kondenzacije)
Napajanje	USB napajalni kabel
Poraba energije	5 W
Pretvornik enote Cert	FCC.CD

**Opomba:** Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## 5. Vsebina paketa

- VGA na HDMI pretvornik
- USB napajalni kabel
- Navodila za uporabo


## 6. Opis plošče



## 7. Priklučitev in delovanje

- 1) Priključite VGA in stereo Audio L/R vir na vhod pretvornika
  - 2) Priključite HDTV na izhod pretvornika preko HDMI kabla
  - 3) Priključite en vir napajanja v pretvornik
- Pozor: Nežno vstavite/izključite kabel

### 7. 1 Priključitveni diagram



## GARANCIJSKI LIST

**Izdelek:** Video pretvornik VGA/avdio na HDMI, video ločljivost do 1280x1024 pikslov pasovna širina 165MHz  
**Kat. št.:** 134 62 76

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**