



## NAVODILA ZA UPORABO

Vtični napajalnik s stalno napetostjo  
Dehner Elektronik 27729 24 V/DC 1000  
mA 24 W

Kataloška št.: 154 98 55

## Kazalo

1. Navodila in varnostna opozorila.....	2
2. Odstranjevanje.....	2
3. Tehnični podatki.....	3
Garancijski list .....	4

## 1. Navodila in varnostna opozorila



**POZOR:** Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude nesreče, poškodbe in poškodbe oseb, živali ali lastnine.

- Ta napajalnik je namenjen uporabi opreme za informacijsko tehnologijo. Kakršna koli druga uporaba ni dovoljena. Kadar ga ne uporabljate, ga vedno izklopite iz omrežja.
- Upoštevajte specifikacije na imenski tablici. Preverite pravilno napetost in polarnost ter združljivost napajanja za predvideno uporabo.
- Enota brez ohišja ali z okvarjenim ohišjem, čepi ali žicami ali drugačno okvaro ali napačno enoto ne sme biti v uporabi in jo je potrebno nemudoma odklopiti iz omrežja ter zavarovati pred nadaljnjo uporabo. Ohišja ne smete odpirati, napajanje ne potrebuje vzdrževanja.
- Napajalnik ni vodotesen in se lahko uporablja samo v suhih notranjih okoljih. Hranite na suhem in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Dovoljeno območje temperature okolice: 10 °C–40 °C.
- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrvica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

## 2. Odstranjevanje



Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Te naprave ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Elektronske naprave vedno odvrzite v zato namenjenih zbirnih mestih.


### 3. Tehnični podatki

Model	Napetost	Minimalna obremenitev	Maksimalna obremenitev	Maksimalna moč
SAW 30-120-2000G	12 V	0,00 A	2000 mA	24 W
SAW 30-240-1000G	24 V	0,00 A	1000 mA	24 W

SAW 30-XXX-YYYYG je 3 V- 30 V, YYYY je 100 mA-3500 mA, maksimalna moč je 30 W.

Vhod	Napetost	AC 90 V – 264 V
	Frekvenca	47 Hz–63 Hz
	El. tok	1,2 A maks.
	Vklopni tok	40 A maks.
Izhod	Zaščita proti kratkemu stiku	Samodejna obnovitev
	Prenapetostna zaščita	Samodejna obnovitev
	Izhodna regulacija	+/- 5 %
	Čas vklopa	3 s maks.
	Ureditev linije	1 % maks.
Drugi	Hlajenje	Konvekcija
	Učinkovitost	DoE stopnja VI
	Temperaturni faktor	0,05 % /°C
	Izolacijska upornost	50 MΩ maks.
Okolje	Temperatura	Delovanje: 0 °C–40 °C / Shranjevanje: -20 °C–80 °C
	Vlažnost	5 % RV–95 % RV
Varnost	UL, CuL, FCC, CE (LVD), SAA; RCm, CB, BSI1363	

Dimenzije ohišja: 71 mm x 43 mm x 29 mm



Tehnični podatki so lahko predmet spremembe, podobnost ilustracij, razlika je mogoča.



## GARANCIJSKI LIST

**Izdelek:** Vtični napajalnik s stalno napetostjo  
Dehner Elektronik 27729 24 V/DC 1000 mA  
24 W

**Kat. št.:** 154 98 55

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**