



NAVODILA ZA UPORABO

Vtični napajalnik Dehner Elektronik SAW 30-120-2000G

Kataloška št.: 15 49 856



Kazalo

Uvod	2
Varnostni napotki	2
Splošni varnostni napotki	2
Specifični varnostni napotki.....	3
Predvidena uporaba	3
Opomba.....	3
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti.....	8

Uvod

Pred uporabo preberite!

V primeru motenj pri delovanju ali poškodb je takoj treba prekiniti napajalno napetost in poslati napravo v preverjanje proizvajalcu. Naprava ne potrebuje vzdrževanja in ne vsebuje nobenih komponent, ki jih je možno servisirati. Notranje varovalke (v kolikor so vgrajene) se v primeru napake sprožijo in jih ni več možno ponastaviti.

Varnostni napotki

Splošni varnostni napotki

OPOZORILO

Neupoštevanje informacij, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo in tehnični podatki, lahko ima za posledico električni udar, požar, hude nesreče in škodo za osebe, domače in koristne živali ter predmete!

- V notranjosti so prisotne nevarne napetosti. Ohišja ne smete odpirati, napajalnik pa ne potrebuje vzdrževanja.
- Treba je upoštevati tehnične podatke, ki so navedeni na tipski tablici. Pazite na pravilno napetost in polarnost ter primernost napajalnika za predvideno rabo. Priključeno breme ne sme prekoračiti nazivnih vrednosti za izhodni tok in moč. Treba je upoštevati relevantne standarde in predpise za preprečevanje nesreč glede vgradnje, priključitve in delovanja. V kolikor je na voljo ozemljitveni priključek (FG), mora biti ta ozemljen.
- Pri motnjah v delovanju ali poškodbah ohišja, vtiča ali kabla je treba nemudoma ločiti napajalno napetost in zavarovati napravo pred nadaljnjo uporabo.
- Napajalnik lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih in ga ne smete pokrivati ali izpostavljati neposredni sončno svetlobi. Ne uporabljajte ga v bližini virov toplote. Napajalnik ni vodotesen in ni zaščiten pred škropljenjem vode. Dovoljeno temperaturo okolice najdete v poglavju "Tehnični podatki".

- Ko napajalnika ne uporabljate, ga ločite od električnega omrežja.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Specifični varnostni napotki



OPOZORILO: Neupoštevanje naslednjih informacij lahko povzroči hude nesreče in škodo osebam, hišnim ljubljencem, koristnim domačim živalim in premoženju.

- Ta napajalnik je namenjen napajanju naprav informacijske tehnologije. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Ko napajalnika ne uporabljate, ga ločite od električnega omrežja.
- Treba je upoštevati tehnične podatke, ki so navedeni na tipski tablici. Pazite na pravilno napetost in polarnost ter primernost napajalnika za predvideno rabo.
- Če ohišje, vtiči ali kabli manjkajo ali so poškodovani, ali če pride do drugih okvar ali napak, je treba napajalnik takoj ločiti od električnega omrežja in ga zavarovati pred nadaljnjo uporabo. Ohišja ne smete odpirati, napajalnik pa ne potrebuje vzdrževanja.
- Napajalnik ni niti vodotesen niti odporen na brizganje vode. V njegovo notranjost ne sme zaiti vlaga. Napajalnik lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih in ga ne smete pokrivati ali izpostavljati neposredni sončno svetlobi. Dovoljena temperatura okolice: 10 °C - 40 °C.

Predvidena uporaba

Ta stikalni napajalnik je bil razvit za napajanje nizkonapetostnih porabnikov in izpolnjuje zahteve ustreznih evropskih direktiv. Uporaba v druge namene ni dovoljena.

Opomba

S kombiniranjem ali sestavljanjem obratnih sredstev z oznako CE rezultat ni nujno sistem, ki je skladen. Proizvajalec mora izvesti ponovno oceno, če celoten sistem izpolnjuje predpisane direktive.

Odstranjevanje



Te naprave ne smete metati med gospodinjske odpadke. Oddajte jo na zbirališču za odslužene elektronske naprave. Podrobnejše informacije in informacije o najbližjem zbirališču odpadkov dobite pri svoji občini. Reg. št. OEEO: DE 31358089.

Tehnični podatki


Model	Napetost	Minimalna obremenitev	Maksimalna obremenitev	Maksimalna moč
SAW 30-120-2000G	12 V	0,00 A	2000 mA	24 W
SAW 30-240-1000G	24 V	0,00 A	1000 mA	24 W

SAW 30-XXX-YYYYG je 3 V- 30 V, YYYY je 100 mA-3500 mA, maksimalna moč je 30 W.

Vhod	Napetost	AC 90 V – 264 V
	Frekvenca	47 Hz–63 Hz
	Tok	1,2 A maks.
	Vklopni tok	40 A maks.
Izhod	Zaščita proti kratkemu stiku	Samodejna obnovitev
	Prenapetostna zaščita	Samodejna obnovitev
	Izhodna regulacija	+/- 5 %
	Čas vklopa	3 s maks.
	Ureditev linije	1 % maks.
Drugi	Hlajenje	Konvekcija
	Učinkovitost	DoE stopnja VI
	Temperaturni faktor	0,05 % /°C
	Izolacijska upornost	50 MΩ maks.
Okolje	Temperatura	Delovanje: 0 °C–40 °C / Shranjevanje: -20 °C–80 °C
	Vlažnost	5 % RV–95 % RV
Varnost	UL, CuL, FCC, CE (LVD), SAA; RCm, CB, BSI1363	

Dehner Elektronik, proizvajalec: Dehner Elektronik GmbH, Untere Bein 3, 65375 Oestrich-Winkel, Nemčija.

Mere ohišja: 71 mm x 43 mm x 29 mm



Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov. Slika je simbolična.

DEHNER
Elektronik GmbH

DEHNER Elektronik GmbH
Untere Bein 3
65375 Oestrich-Winkel
Nemčija

Telefon: +49 6723 913-0
Faks: +49 6723 913-18
Elektronska pošta: info@dehner.net
Spletna stran: <https://www.dehner.net>



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Vtični napajalnik Dehner Elektronik SAW 30-120-2000G**
Kat. št.: **15 49 856**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Ime modela:	SAW30-120-1500G, SAW30-120-2000G, SAW30-240-1000G, SAW30-120-2500G
Naziv in naslov proizvajalca:	SHEN ZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. Floor 5-7 Of West, Building 8, Hongye Industry Park, Lezhujiao Resident Squad, Huangmabu Community, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen City, Guangdong, Kitajska
Zgoraj opisani predmet izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:	2009/125/ES 2011/65/EU 2014/30/EU 2014/35/EU
Sklicevanje na ustrezne uporabljene usklajene standarde:	ES 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 ES 55032:2012 ES 55032:2015 ES 55024:2010+A1:2015 ES 61000-3-2:2014 ES 61000-3-3:2013 IEC 62321:2008 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 ES 50563:2011/A1:2013
Podpisano za in v imenu:	SHEN ZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.
Kraj in datum izdaje:	Shenzhen, 14.06.2017
Ime in priimek, funkcija, podpis:	Michael Yang, vodja prodaje <hr/>

Izvirna izjava EU o skladnosti

EU Declaration of Conformity

Model name:	SAW30-120-1500G, SAW30-120-2000G, SAW30-240-1000G, SAW30-120-2500G
Name and address of the manufacturer:	SHEN ZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. Floor 5-7 Of West, Building 8, Hongye Industry Park, Lezhujiao Resident Squad, Huangmabu Community, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen City, Guangdong, China
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	2009/125/EC 2011/65/EU 2014/30/EU 2014/35/EU
References to the relevant harmonised standards used:	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN55032:2012 EN55032:2015 EN55024:2010+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC62321:2008 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 EN50563:2011/A1:2013
Signed for and on behalf of:	SHEN ZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.
Place and date of issue:	Shenzhen, 2017-06-14
Name, Function, Signature:	Michael Wang, Sales Manager

