



## NAVODILA ZA UPORABO

### Pretvornik USB 3.1 tip C na DisplayPort Manhattan 152020

Kataloška št.: 15 61 413



## Kazalo

Uvod .....	2
Lastnosti .....	2
Specifikacije.....	3
Priključki .....	3
Podprte video ločljivosti .....	3
Fizični podatki .....	3
Okoljski pogoji .....	3
Sistemske zahteve .....	3
Vsebina paketa.....	4
Varnostni napotki.....	4
Garancijski list .....	6

## Uvod

Pretvornik USB 3.1 tip C na DisplayPort  
Vtič tip C na vtičnico DisplayPort, črn  
Št. izdelka: 152020  
EAN-13: 0766623152020 | UPC: 766623152020

Za priključitev vira USB tipa C na zaslon DisplayPort.  
Manhattanov pretvornik USB 3.1 tip C na DisplayPort omogoča hitro, enostavno in praktično priključitev dodatne naprave z USB-vhomom tipa C na monitorje, televizorje in projektorje z vhomom DisplayPort. Idealno npr. za moderne Appleove MacBook-e, ki kot edini vmesnik uporabljajo USB tip C. Zahvaljujoč načinu „priključi in uporablja“ (Plug & Play) je namestitev popolnoma enostavna - ne potrebujete niti konfiguracije gonilnika niti napajalnika.

## Lastnosti

- Pretvori posnetke in zvok iz USB v signal DisplayPort (DP).
- Doživite slike ultra visoke ločljivosti (UHD) na monitorju, projektorju ali drugem zaslonu DisplayPort.
- Podpira ločljivost videov do 3840 x 2160p pri 30 Hz.
- Združljivo z alternativnim načinom DisplayPort 1.2 (DP Altmode).
- Način „priključi in uporablja“ (Plug & Play) ne potrebuje zunanje napajalne enote.
- Združljivo z vsemi napravami, ki podpirajo USB tipa C, kot so osebni računalniki, tablični računalniki in prenosniki, vključno z Apple-ovim MacBook-om, Chromebook Pixel-om in drugimi.
- Popolnoma zaščiten za zmanjšanje elektromagnetnih motenj in drugih virov motenj.
- Povečana PVC-zaščita vtiča z natezno razbremenitvijo.
- 10 let garancije.

## Specifikacije

Standardi in certifikati:

- USB 3.1
- DisplayPort
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- OEE0

## Priključki

- USB tip C, 24-polni vtič
- DisplayPort, 20-polna vtičnica
- Zaščiten

## Podprte video ločljivosti

- 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p pri 30Hz

## Fizični podatki

- AWG 32
- Zaščita iz poliesterskega filma in aluminijska.
- Plastična zaščita
- Dolžina: 21 cm
- Teža: 31 g
- Zaščiten
- Ohišje: ABS-plastika

## Okoljski pogoji

- Delovna temperatura ..... 0 ~ 50 ° C
- Temperatura skladiščenja ..... -40 ~ 85 ° C
- Vlažnost (brez kondenzacije) ..... 0 – 96 %

## Sistemske zahteve

- Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 ali Linux ali Mac 9.x / 10.x ali novejši

## Vsebina paketa

Pretvornik USB 3.1 tip C na DisplayPort



## Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Manhattan, proizvajalec: IC Intracom Europe, Löhbacher Str. 7, 58553 Halver, Nemčija.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Pretvornik USB 3.1 tip C na DisplayPort Manhattan 152020**  
Kat. št.: **15 61 413**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**