



NAVODILA ZA UPORABO

Kamera za snemanje divjih živali Denver WCM-8010


Kataloška št.: 16 87 477

DENVER®

Kazalo

Sestavni deli	2
Nastavitve	3
A. Sistemske nastavitve	3
B. Dva načina fotografiranja ali snemanja	3
C. Ogled fotografij ali videoposnetkov kamere	4
D. Primer okvare kamere	4
E. Prenos slike prek 2G/GSM/MMS/GPRS	4
Priprava	4
Nastavitve MMS	5
Nastavitve GPRS	6
F. Seznam SMS-ukazov	6
Tehnični podatki	7
Varnostni napotki	7
Odstranjevanje	7
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	8
Garancijski list	9
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	10
Izvirna izjava EU o skladnosti	12

Sestavni deli



- 1) 2" barvni LCD-zaslon
- 2) Tipka za snemanje
- 3) Tipka OK
- 4) Stikalo za vklop/izklop
- 5) USB-priključek
- 6) Reža za kartico microSD
- 7) Tipka Replay
- 8) Tipka Menu
- 9) Tipka levo
- 10) Tipka navzgor
- 11) Tipka navzdol
- 12) Tipka desno
- 13) Mikrofon
- 14) Reža za SIM-kartico (ni priložena)

Nastavitve

Kamera ima 3 osnovne nastavitve:

1. OFF: Stikalo za vklop/izklop se nahaja v položaju za izklop.
2. ON: Stikalo za vklop/izklop se nahaja v položaju za vklop.
3. TEST: Stikalo za vklop/izklop se nahaja v položaju za testiranje.

Za menjavo SD-kartice ali baterij in pri prenašanju kamere je treba izbrati položaj za izklop (OFF).

A. Sistemske nastavitve

Pod sistemskimi nastavitvami lahko izbirate med 3 možnostmi:

a. Camera

Pri tej nastavitvi naprava samo fotografira.

b. Video

Pri tej nastavitvi naprava samo snema.

c. Camera & Video

Pri tej nastavitvi naprava v prvi vrsti fotografira, nato pa še snema.

B. Dva načina fotografiranja ali snemanja

Obstajata dva načina fotografiranja ali snemanja:

a. Ročni pritisk tipke SHOT

Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj TEST. Medtem ko na zaslonu ni prikazan meni, pritisnite tipko SHOT za snemanje fotografije ali videoposnetka.

b. Samodejno

Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj ON. LED 15 sekund utripa, nato pa kamera snema fotografije ali videoposnetke, takoj ko detektor gibanja zazna premikanje.

C. Ogljed fotografij ali videoposnetkov kamere

Za ogled fotografij ali videoposnetkov kamere izključite kamero, prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj TEST in pritisnite tipko OK za odpiranje načina za ogled.

a. Fotografije

Za ogled prejšnje ali naslednje fotografije pritisnite puščično tipko gor ali dol.

b. Videoposnetki

Za začetek predvajanja videoposnetka pritisnite tipko Replay. Za ustavitev predvajanja ponovno pritisnite tipko Replay.

Opomba: Za vrnitev na prikaz pritisnite tipko OK.

D. Primer okvare kamere

Prosimo, upoštevajte! V naslednjem primeru ne gre za okvaro kamere:

V močnem dežju, megli in pršenju (v temi) ponavadi nastajajo samo bele fotografije brez motiva.






















E. Prenos slike prek 2G/GSM/MMS/GPRS


Priprava

1. Mobilni operater 2G/GSM.
2. 2 GB + formatiranje kartice microSD.
3. Računalnik (operacijski sistemi Vista, Windows 7, Windows 8).
4. SIM-kartica brez zaklepanja s PIN-kodo.
5. SIM-kartica mora biti primerna za prenašanje slik prek omrežja 2G/GSM/GPRS/MMS.
6. 6 V napajanje (4 ali 8 baterij tipa AA ali 6 V napetost prek omrežnega vhoda).
7. Program MMSCONFIG na CD-ju.


- Uporabniki si morajo pri svojem operaterju pridobiti podatke za 2G MMS (APN + račun + geslo, MMSC + IP + vrata) ali pa poiskati te podatke na spletni strani operaterja.
- Podatki 2G GPRS za nastavev SMTP od operaterja (APN + račun + geslo).
- Podatki o strežniku za e-naslov pošiljatelja (strežnik + vrata + e-naslov + geslo).





Nastavitve MMS


- V kamero vstavite kartico microSD in SIM-kartico, vstavite baterije in privijte anteno, aktivirajte testni način kamere in nato preverite, če se na zaslonu kamere pojavijo črtice za signal in napis "SIM". Nato kamero s pomočjo priloženega USB-kabla priključite na računalnik in vstavite CD v računalnik. Zaženite CD, nato pa dvokliknite na .
- Pod  izberite možnost   ali  . Odprite tabelo  in izberite  .
- Vnesite  in .
- Vnesite podatke za   in/ali  .
- Odprite  in izberite   .
- Kliknite na polje  in shranite podatke kot  na kartico microSD.
- USB-kabel ločite od kamere.



- V meniju kamere odprite možnost  in preverite, če se spodnje nastavitve skladajo z zgornjimi nastavitvami.
- Vključite kamero.



Nastavitve GPRS

1. V kamero vstavite kartico microSD in SIM-kartico, vstavite baterije in privijte anteno, aktivirajte testni način kamere in nato preverite, če se na zaslonu kamere pojavijo črtice za signal in „SIM“. Nato kamero s pomočjo priloženega USB-kabla priključite na računalnik. Vstavite CD v računalnik. Zaženite CD, nato pa dvokliknite na .

2. Izberite možnost  ali . Odprite tabelo  in izberite .

3. Vnesite podatke za .

4. Pod  in  vnesite podatke o elektronskem naslovu pošiljatelja.

5. Odprite tabelo  in izberite .

6. Kliknite na polje  in shranite podatke kot  na kartico microSD.

7. USB-kabel ločite od kamere.

8. V meniju kamere odprite možnost  in preverite, če se spodnje nastavitve skladajo z zgornjimi nastavitvami.

9. Vključite kamero.

F. Seznam SMS-ukazov

Preden lahko vnašate te SMS-ukaze, mora biti možnost MMS/SMTP aktivirana.

1. *500* – fotografija
(na voljo v načinu MMS in SMTP)
Ob prejemu ukaza *500* SIM-kartica v kameri pošlje Capture (posnetek).
2. *505* – fotografija in prenos na mobilni telefon, ki je poslal SMS-sporočilo

Ob prejemu ukaza *505* SIM-kartica v kameri pošlje Start capturing. (Začetek posnetka.) in prenese fotografijo na povezano ID mobilnega telefona ali pa pošlje elektronsko sporočilo, ne glede na to, če je aktiviran način MMS ali SMTP. SIM-kartica pa prenaša slike prek MMS-sporočil na mobilni telefon, ki je poslal SMS-sporočilo, samo v načinu MMS.

3. *520* – prikaz števila fotografij in stanja baterij
(na voljo v načinu MMS in SMTP)

Ob prejemu ukaza *520* SIM-kartica pošlje naslednje podatke: Total Jpg: Free Space: Battery Level: (Skupno število Jpg: Razpoložljiv pomnilniški prostor: Stanje baterij:).

4. *530* – aktivacija senzorja
(na voljo v načinu MMS in SMTP)

Ob prejemu ukaza *530* SIM-kartica pošlje Start OK (Začetek).

5. *531* – senzor v načinu pripravljenosti
(na voljo v načinu MMS in SMTP)

Ob prejemu ukaza *531* SIM-kartica pošlje Stop OK (Ustavitev).

Tehnični podatki

Območje delovne frekvence: 850-1.900 MHz

Maks. izhodna moč: 2 W

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan levo.

Denver, proizvajalec: INTER SALES ROW A/S, Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danska.

Ta simbol pomeni, da odsluženih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženih baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu. Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Inter Sales A/S izjavlja, da je izdelek WCM-8010 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
<http://www.denver-electronics.com/denver-WCM-8010/>

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver.com

Uvoznik:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
8382 Hinnerup
Danska

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Kamera za snemanje divjih živali Denver WCM-8010**
Kat. št.: **16 87 477**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



DENVER ELECTRONICS A/S



Izjava ES o skladnosti

Podpisani

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potrjuje, da so bile pri oblikovanju in proizvodnji te digitalne kamere za snemanje divjih živali

Blagovna znamka izdelka: **DENVER**

Št. modela izdelka: **WCM-8010, WCM-8010B**

In uvožen v EU po 11. juniju 2017

upoštevane naslednje direktive in uredbe/standardi:

Direktiva RED 2014/53/EU – zdravje, člen 3.1 (a)

in standard:

ES 62479: 2010

Direktiva RED 2014/53/EU – varnost, člen 3.1 (a)

in standard:

ES 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Denver, proizvajalec: INTER SALES ROW A/S, Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Danska.

Spletna stran: www.denver-electronics.com • Št. vpisa v poslovni register: 223906 • ID za DDV: DK18831678



DENVER ELECTRONICS A/S

Direktiva RED 2014/53/EU – EMC, člen 3.1 (b)

in standardi:

ETSI ES 301 489-3 V2.1.1

ETSI ES 301 489-1 V2.2.0

Direktiva RED 2014/53/EU – radijski spekter (RF), člen 3.2

in standard:

Osnutek ETSI ES 300 328 V2.2.0

in zato izpolnjuje bistvene zahteve direktiv EU.

INTER SALES A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup; Danska

Tel.: +45 86 22 61 00

Faks: +45 86 22 81 00

Podpis: _____

Polno ime: Jakob Teichmann

Položaj: nakupovalec

Podjetje: Inter Sales A/S

Datum: 14. september 2018

Denver, proizvajalec: INTER SALES ROW A/S, Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danska.

Spletna stran: www.denver-electronics.com • Št. vpisa v poslovni register: 223906 • ID za DDV: DK18831678

Izvirna izjava EU o skladnosti



DENVER ELECTRONICS A/S



EC Declaration of Conformity

The undersigned

INTER SALES A/S

Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Denmark

certifies that the design and manufacturing of this Digital Wildlife Camera

Product brand name: **DENVER**

Product model no.: **WCM-8010, WCM-8010B**

And imported into EU after 11th June 2017

conforms to the following directives and regulations/standards:

RED Directive 2014/53/EU - Health (Article 3.1 a)

And standard:
EN 62479: 2010

RED Directive 2014/53/EU – Safety Article 3.1 (a)

And standard:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

RED Directive 2014/53/EU – EMC Article 3.1 (b)

And standards:
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

Denver, proizvajalec: INTER SALES ROW A/S, Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danska.



RED Directive 2014/53/EU – Radio Spectrum (RF) Article 3.2

And standards:
Draft ETSI EN 300 328 V2.2.0

and therefore complies with the essential requirements of the EU Directives.

INTER SALES A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup – Denmark
Tlf. +45 86 22 61 00
Fax +45 86 22 81 00

Signature: _____

Full name: Jakob Teichmann

Position: Purchaser

Company: Inter Sales A/S

Date: 14th September 2018