

DIC-22815

Navodila za uporabo

Kazalo vsebine

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Varnost..... | 6 |
| 1.1 | Varnost pri namestitvi..... | 6 |
| 1.2 | Varnost delovanja..... | 6 |
| 1.3 | Varnost baterije..... | 6 |
| 2 | Opis delov..... | 7 |
| 2.1 | Kaj je v škatli..... | 7 |
| 2.2 | Pregled izdelka..... | 7 |
| 2.2.1 | Notranja enota (monitor)..... | 7 |
| 2.2.2 | Zunanja enota (vratni zvonec)..... | 7 |
| 3 | Namestitev..... | 7 |
| 3.1 | Postavitev notranje enote (monitor)..... | 7 |
| 3.2 | Namestitev zunanje enote (zvonec)..... | 7 |
| 3.3 | Električna napeljava..... | 8 |
| 3.3.1 | Priključitev napajanja z izmeničnim tokom na notranjo enoto (monitor)..... | 8 |
| 3.3.2 | Namestitev in polnjenje baterije notranje enote..... | 8 |
| 3.3.3 | Polnjenje baterije zunanje enote..... | 8 |
| 3.3.4 | Namestitev kartice MicroSD (ni vključena)..... | 9 |
| 3.3.5 | Priključitev izmeničnega napajanja zunanje enote (zvonec) (adapter ni priložen)..... | 9 |
| 3.3.6 | Priključitev vratne ključavnice (ni vključena)..... | 9 |
| 3.3.7 | Priključitev naprave za odpiranje vrat (ni vključena)..... | 9 |
| 3.3.8 | Priključitev zunanje antene (ni vključena)..... | 10 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | Osnovne funkcije | 10 |
| 4.1 | Gumbi za upravljanje | 10 |
| 4.2 | Ikone zaslona | 10 |
| 4.3 | Meni z nastavitvami | 10 |
| 4.4 | Odgovarjanje na klic | 10 |
| 4.5 | Združevanje notranjih/notranjih enot | 11 |
| 4.6 | Povezovanje dodatnega monitorja (ni vključen) | 11 |
| 4.7 | Nastavitev slike | 11 |
| 4.8 | Nadzor glasnosti | 11 |
| 4.9 | Nastavitev tona zvonjenja | 11 |
| 4.10 | Predvajanje posnetkov | 12 |
| 4.11 | Snemanje videoposnetkov/fotografij | 12 |
| 4.12 | Nastavitev časa | 12 |
| 4.13 | Nastavitev časa odklepanja | 12 |
| 5 | Čiščenje in vzdrževanje | 13 |
| 6 | Pogosto zastavljena vprašanja | 13 |
| 7 | Tehnični podatki | 13 |
| 8 | Okolje | 14 |
| 9 | Izjava o skladnosti | 15 |

1 Varnost

- Pred namestitvijo in uporabo izdelka natančno preberite ta navodila.
- Ne prerežite napajalnega kabla, da bi ga podaljšali; naprava (transformator) z daljšim kablom ne bo delovala. Naprave ne priključite na električno omrežje, dokler ni končana vsa napeljava.
- Pred začetkom namestitve izklopite tok.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da je pokrov baterije pokrit. Med uporabo ne odpirajte pokrova, razen če zamenjate baterijo. Izdelek lahko uporabljate šele po zamenjavi baterije.
- Uporabljajte samo nastavke/pripomočke, ki jih je določil ali zagotovil proizvajalec (na primer izključni napajalni adapterji, baterije itd.).
- Kamera na prostem ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju in neposredni sončni svetlobi.

1.1 VARNOST PRI NAMESTITVI

- Med nameščanjem izdelkov poskrbite, da se otroci in mimoidoči ne približujejo. Zaradi motenj lahko izgubite nadzor.
- Pri nameščanju tega izdelka ne segajte previsoko. Ves čas imejte pravilno podlago in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor v nepričakovanih situacijah.
- Ta izdelek ni igrača. Namestite ga izven dosega otrok.

1.2 VARNOST DELOVANJA

- Izdelkov na električni pogon ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kot so vnetljive tekočine, plini ali prah. Izdelki na električni pogon ustvarjajo iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
- Opozorila, previdnostni ukrepi in navodila v tem priročniku ne morejo zajeti vseh možnih pogojev in situacij, ki se lahko pojavijo. Uporabnik se mora zavedati, da sta zdrava pamet in previdnost dejavnika, ki ju ni mogoče vgraditi v ta izdelek, temveč ju mora zagotoviti uporabnik.
- Napajalnika tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v napajalnik poveča tveganje električnega udara.
- Ne zlorablajte napajalnega kabla. Nikoli ne uporabljajte kabla za iztahnitev vtiča iz vtičnice. Kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- Adapter mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način. Neprilagojeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.

1.3 VARNOST BATERIJ

- PREVIDNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. IZRABLJENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
- Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo peč, jo mehansko zdrobite ali razrežete, lahko pride do eksplozije.

- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljivih tekočin ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

2 Opis delov

2.1 KAJ JE V ŠKATLI

1. Notranja enota (monitor)
2. Zunanja enota (vratni zvonec)
3. Montažna plošča (zunanja enota)
4. Baterija (notranja enota)
5. Baterija (zunanja enota)
6. Napajalnik za izmenični tok Micro USB (notranja enota)
7. Terminalski bloki
8. Priročnik
9. Vijaki in čepi

2.2 PREGLED IZDELKOV

2.2.1 Notranja enota (monitor)

1. Zaslon
2. Vklop/izklop napajanja
3. Indikator napajanja
4. Indikator polnjenja
5. Gumbi vmesnika
6. Mikrofon

7. Napajalnik za izmenični tok

2.2.2 Zunanja enota (vratni zvonec)

1. Mikrofon
2. Nočni senzor
3. Zunanja kamera
4. Gumb za klicanje
5. Prikluček zunanje antene (na zadnji strani naprave)
6. Gumb za ponastavitev (na zadnji strani naprave)

3 Namestitev



Prepričajte se, da je priključek 1 na zadnji strani zunanje enote preklopljen na "vklop".

3.1 POSTAVITEV NOTRANJE ENOTE (MONITOR)

Notranja enota (monitor) je zasnovana tako, da lahko stoji na mizi ali kateri koli ravni površini.

- A. Izvlecite nogo stojala na zadnji strani notranje enote.
- B. Anteno na zadnji strani notranje enote povlecite v pokončen položaj.
- C. Postavite ga na katero koli ravno površino.

3.2 NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE (ZVONEC)

Za namestitev zunanje enote potrebujete naslednje orodje:

- ✓ Primeren izvijač za priložene vijake.
 - ✓ Vrtalnik in primerno svedro za priložene vijačne čepke.
- A. Namestite priloženo montažno ploščo na zeleno mesto.
- B. S pisalom označite položaje vijakov.
- C. Izvrtajte potrebne luknje.
- D. Vstavite vtiče.
- E. Z nožem ali ostrim predmetom prebodite kabelsko ovojnico.
(Neobvezno, samo pri namestitvi napajanja z izmeničnim tokom.
Kabli niso priloženi.)
- F. Potegnite potrebne kable skozi kabelsko ovojnico. (Neobvezno, samo pri namestitvi napajanja z izmeničnim tokom. Kabli niso priloženi.)
- G. Montažno ploščo pritrdite z vijaki.
- H. Odstranite sprednji pokrov zunanje enote tako, da odstranite vijak na dnu.
- I. Zunanjo enoto pritrdite na montažno ploščo.
- J. Zunanjo enoto pritrdite s priloženimi vijaki.
- K. Napolnite baterijo (glejte poglavje 3.3.3) in jo vstavite v zunanjo enoto.
- L. Namestite sprednji pokrov in pritrdite vijak na spodnjem delu zunanje enote, da ga pritrdite.

3.3 ELEKTRIČNA NAPELJAVA

3.3.1 Priklučitev napajanja z izmeničnim tokom na notranjo enoto (monitor)

Monitor je prenosen in ga lahko uporabljate z baterijskim napajanjem, napajanjem z izmeničnim tokom ali obema. Ko je priključen napajalnik za izmenični tok, se baterija napolni do konca in nato deluje neposredno iz napajalnika za izmenični tok. Uporabljeni napajalnik za izmenični tok je standardni polnilnik micro USB.

3.3.2 Namestitev in polnjenje baterije notranje enote

- A. Odprite pokrov baterije na zadnji strani naprave.
- B. Preverite, ali je baterija pravilno usmerjena na nalepki na bateriji.
- C. Vstavite baterijo in namestite nazaj pokrov baterije.
- D. Za polnjenje baterije vstavite adapter mikro USB.
- E. Pred uporabo monitorja samo z baterijo popolnoma napolnite baterijo.

3.3.3 Polnjenje baterije zunanje enote

Zunanja enota (vratni zvonec) lahko deluje z baterijo ali izmeničnim napajanjem (izmenični napajalnik ni priložen). Če deluje na baterijo, jo je treba za ponovno polnjenje odstraniti.

- A. Odstranite vijak, ki drži sprednji pokrov.
- B. Odstranite sprednji pokrov.
- C. Pritisnite kovinski vzvod in izvlecite baterijski paket.
- D. Baterijo ponovno napolnite s polnilnim adapterjem micro USB, ki je priložen monitorju.
- E. Po polnjenju: Vstavite baterijo v zunanjo enoto.

- F. Postavite sprednji pokrov.
- G. Privijte vijak, ki drži pokrov na mestu.

3.3.4 Namestitev kartice MicroSD (ni vključena)

Za snemanje videoposnetkov je potrebna kartica MicroSD.

- A. Odstranite pokrov baterije in baterijo notranje enote. (glejte poglavje "Namestitev in polnjenje baterije monitorja")
- B. Odprite podstavek za kartico MicroSD tako, da ga potisnete. (smer glejte na oznaki na podstavku)
- C. Kartico MicroSD vstavite v podstavek z nožicami navzdol.
- D. Zaprite podstavek in ga potisnite v zaprti položaj. (smer si oglejte na oznaki na podstavku)

3.3.5 Priključitev izmeničnega napajanja zunanje enote (zvonec) (adapter ni priložen)

Zunanja enota je prenosna in se lahko uporablja z baterijskim ali izmeničnim napajanjem. Kot napajalnik za izmenični tok lahko uporabite standardni polnilec mikro USB. Za priključitev sponk za izmenični tok potrebujete naslednje orodje:

- ✓ Majhen vijačnik s ploščato glavo.
- A. ORANŽNI priključni blok: Vijake za priključek sprostite.
- B. Terminal je obrnjen proti vam: Žico (+) vstavite na levi strani, žico (-) pa na desni strani.
- C. Pritrdite vijake priključka.
- D. Priključite priključni blok na zunanjo enoto.

3.3.6 Priključitev vratne ključavnice (ni vključena)

Na zunanjo enoto je mogoče priključiti ključavnico, ki jo je mogoče odpreti, uporabo monitorja. Vratne ključavnice so naprodaj ločeno. Št. izdelka:

DB5005EN in DB5005L

Za uporabo vratne ključavnice mora biti zunanja enota napajana z adapterjem.

Za priključitev ključavnice vrat potrebujete naslednje orodje:

- ✓ Majhen vijačnik s ploščato glavo.
- A. Na zunanji enoti: Na zunanji enoti: sprostite priključne vijake. (za položaj glejte nalepko na zunanji enoti)
- B. Vstavite žice (za položaj glejte nalepko na zunanji enoti)
- C. Pritrdite vijake priključka.
- D. Na ključavnici: Odvijte 2 vijaka za sponke.
- E. Vstavite žice (v poljubnem vrstnem redu)
- F. Pritrdite vijake priključka.

3.3.7 Priključitev naprave za odpiranje vrat (ni vključena)

Na zunanjo enoto je mogoče priključiti napravo za odpiranje vrat, ki jo je mogoče odpreti z notranjo enoto (monitor).

Če želite uporabljati odpiranje vrat, mora biti zunanja enota napajana z adapterjem.

Za priključitev odpiralca vrat potrebujete naslednje orodje:

- ✓ Majhen vijačnik s ploščato glavo.
- A. Na zunanji enoti: Na zunanji enoti: sprostite priključne vijake. (za položaj glejte nalepko na zunanji enoti)
- B. Vstavite žice. (za položaj glejte nalepko na zunanji enoti)
⇒ Pomembno je, da sta žici + in - v pravilnem položaju.
- A. Pritrdite vijake priključka.

- B. Na napravi za odpiranje vrat: (glejte priložnik, ki je priložen napravi za odpiranje vrat.)

3.3.8 Priključitev zunanje antene (ni vključena)

Notranja antena v večini primerov zadostuje, vendar jo lahko razširite z zunanjo anteno.

4 Osnovne funkcije

4.1 GUMBI ZA UPRAVLJANJE

1. Gumb za interkom / monitor
2. Gumbi za odklepanje
3. Meni / gumb OK
4. Gumb navzgor / gumb za fotografiranje ali snemanje
5. smerni gumbi (navzdol, levo in desno)
6. Gumb za klicanje / gumb za parjenje

4.2 ICONI ZA ZASLONO

1. Moč signala Wi-Fi
2. Vstavljena kartica SD
3. a) Zunanja enota se napaja iz baterije
b) Zunanja enota se napaja z napajalnikom
4. a) Video snemanje
b) Slika zajeta

5. a) Notranja enota, ki se napaja iz baterije
b) Notranja enota se napaja z napajalnikom
6. Čas in datum
 - Baterijo takoj napolnite, ko ikona kaže nizko raven napolnjenosti baterije.

4.3 MENU - NASTAVITVE

V načinu pripravljenosti najprej pritisnite gumb interkom/monitor in nato gumb ok/menu, da odprete glavni meni. S smernimi tipkami se pomikate po različnih nastavitvah. Pritisnite gumb ok/menu, da izberete označeni podmeni.

1. Združevanje fotoaparata
2. Nastavitev slike
3. Nadzor glasnosti
4. Nastavitev glasbe
5. Predvajanje
6. Rec/snap
7. Nastavitev časa
8. Nastavitev časa odklepanja
9. Izhod

4.4 SPREJEMANJE KLICA

Ko zazvoni hišni zvonec, lahko:

- A. Če želite posneti videoposnetek ali fotografijo, pritisnite gumb kamere.
- B. Pritisnite gumb za zaklepanje, da odprete vrata (neobvezno).
- C. Pritisnite gumb za vrata, da odprete vrata (neobvezno).
- D. Če želite govoriti z obiskovalcem, pritisnite gumb za pogovor.

4.5 POVEZOVANJE NOTRANJIH/NOTRANJIH ENOT

- ✓ Pred uporabo izdelka je treba notranjo in zunanjo enoto seznaniti. Za seznanjanje sledite spodnjemu postopku.
- A. Pritisnite gumb za vklop na notranji enoti, dokler se LED dioda ne prižge.
- B. Pritisnite gumb za meni.
- C. Izberite ikono za združevanje.
- D. Za potrditev pritisnite gumb ok/menu.
- E. Pritisnite levi/desni gumb, da izberete ikono zvonca/monitorja.
- F. Za potrditev pritisnite gumb ok/menu.
- G. Na zaslonu boste videli, da je notranja enota zdaj v načinu seznanjanja. Za nekaj sekund pritisnite gumb za zvonec in zunanja in notranja enota bosta zdaj seznanjeni.

4.6 SEZNAVANJE Z DODATNIM MONITORJEM (NI VKLJUČEN)

Na sistem lahko priključite dodaten monitor (DIC-22805). Če ga želite povezati s sistemom, sledite spodnjim korakom:

- A. Vklopite notranjo enoto, ki je že bila uspešno seznanjena z zunanjo enoto, in vstopite v vmesnik za seznanjanje.
- B. Z levim ali desnim gumbom izberite ikono (1).
- C. Za potrditev pritisnite gumb menu/ok.
- D. Vklopite dodatni monitor in vstopite v vmesnik za seznanjanje.
- E. Z levim ali desnim gumbom izberite ikono (2).
- F. Za potrditev pritisnite gumb menu/ok.

4.7 NASTAVITEV SLIKE

Na voljo so naslednje slikovne nastavitve:

1. Nastavitev svetlosti
2. Nastavitev kontrasta
3. Nastavitev barveEN
 - Če želite spremeniti nastavitve slike pri uporabi zunanje enote na baterijo, morate najprej pritisniti zvonec, da se na zaslonu prikaže slika:
 - A. S smernimi tipkami izberite eno od razpoložljivih nastavitev.
 - B. Za potrditev pritisnite gumb menija.
 - C. S smernimi tipkami prilagodite nastavitve.
 - D. Za potrditev pritisnite gumb menija.
 - E. S smernimi tipkami izberite izhod.
 - F. Za potrditev pritisnite gumb menija.

4.8 UPRAVLJANJE GLASNOSTI

Na voljo so naslednje nastavitve glasnosti:

1. Glasnost zvočnika
2. Glasnost mikrofona
3. Spreminjanje nastavitve glasnosti:
 - A. S smernimi tipkami izberite eno od razpoložljivih nastavitev.
 - B. Za potrditev pritisnite gumb menija.
 - C. S smernimi tipkami prilagodite nastavitve.
 - D. Za potrditev pritisnite gumb menija.
 - E. S smernimi tipkami izberite izhod.
 - F. Za potrditev pritisnite gumb menija.

4.9 NASTAVITEV TONA ZVONJENJA

- A. S smernimi tipkami izberite ikono glasbe in pritisnite gumb menu/ok.

- B. Izberite eno od 24 različnih melodij in za potrditev pritisnite gumb menu/ok.
- C. S smernimi tipkami izberite ikono zvočnika, da prilagodite glasnost, in pritisnite gumb menu/ok za potrditev.

4.10 PREDVAJANJE POSNETKOV

- A. S smernimi tipkami izberite ikono za predvajanje in pritisnite meni/ok.
- B. S smernimi tipkami izberite ikono videoposnetka ali fotografije.
- C. Pritisnite gumb za meni/ok.
- D. Pritisnite gumb navzgor in navzdol, da izberete mapo.
- E. Pritisnite desni gumb za dostop do izbrane mape.
- F. S smernimi gumbi navzgor in navzdol izberite datoteko.
- G. Označeno datoteko prikažite z desnim gumbom.
- H. Pritisnite gumba navzgor in navzdol, da na zaslonu prikažete naslednje ali prejšnje datoteke.
 - Če se želite v meniju vrniti za en korak nazaj, uporabite levi gumb.

Brisanje mape ali datoteke

- A. Ko pritisnete gumb ok na izbrano mapo ali datoteko, se prikaže podmeni z možnostjo brisanja.
- B. Z levim ali desnim gumbom izberite da ali ne.
- C. Ko izberete da in potrdite z gumbom ok, se datoteka ali mapa izbriše.

4.11 SNEMANJE VIDEOPOSNETKOV/FOTOGRAFIJ

- Ko pritisnete gumb za klic, sistem samodejno posname videoposnetek ali fotografijo.

Za shranjevanje videoposnetkov je potrebna kartica SD (ni priložena), fotografije so shranjene na monitorju.

- A. S smernimi gumbi izberite ikono za snemanje in pritisnite gumb ok za potrditev.
 - B. V podmeniju so na voljo 3 možnosti:
 1. Fotografiranje
 2. Snemanje videoposnetka
 3. Izhod
 - A. S smernimi tipkami izberite želeno funkcijo in za potrditev pritisnite tipko menu/ok.
- ### Ročno snemanje videoposnetka ali fotografije.
- A. V stanju pogovora pritisnite gumb navzgor, da začnete snemati videoposnetek ali fotografirati.
 - B. Ponovno pritisnite gumb navzgor, da ustavite snemanje.
 - C. Ko je zunanja enota napajana z električno energijo, najprej pritisnite gumb za nadzor in nato pritisnite gumb navzgor, da posnamete sliko ali začnete snemati.
 - D. Če želite ustaviti, znova pritisnite gumb navzgor.

4.12 NASTAVITEV ČASA

- A. S smernimi tipkami izberite ikono za nastavitev časa
- B. Za potrditev pritisnite meni/ok.
- C. S pritiskom gumbov levo/desno izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
- D. Pritisnite gumb za prilagajanje navzgor/navzdol.
- E. Za potrditev pritisnite meni/ok.

4.13 NASTAVITEV ČASA ODKLEPANJA

Ta nastavitev določa trajanje, v katerem ostane ključavnica vrat odklenjena po pritisku na gumb za odpiranje ključavnice vrat.

- A. S smernimi tipkami izberite ikono časa odklepanja ,
- B. Za potrditev pritisnite meni/ok.
- C. Z gumbom levo/desno izberete med 100mS, 1S, 5S ali 10S.
- D. S pritiskom na gumb menu/ok potrdite in zaključite.

5 Čiščenje in vzdrževanje

- Zunanost naprave očistite z mehko in rahlo navlaženo krpo.
- Ne uporabljajte karboksilnih čistilnih sredstev, bencina, alkohola ali podobnih sredstev. Ta sredstva poškodujejo površine naprav. Poleg tega so hlapi nevarni za zdravje in eksplozivni. Za čiščenje ne uporabljajte orodij z ostrimi robovi, vijačnikov, kovinskih ščetk in podobnega.

6 Pogosto zastavljena vprašanja

| Problem | Rešitev |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Notranja enota se ne vklopi. | <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je monitor priključen na vir napajanja. • Prepričajte se, da je vtič adapterja pravilno potisnjen v vtičnica. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Glasnost zvonjenja je prenizka. | <ul style="list-style-type: none"> • Morda ste podaljšali kabel. Podaljšanje kabla lahko zmanjša glasnost zaradi predolgega ali pretanka kabla. |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Notranjo enoto sem povezal s ključavnico, vendar ne deluje. | <ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je ključavnica pravilno priključena in ali uporabljate ustrezno ključavnico z zunanjim virom napajanja. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Na liniji slišim motnje. | <ul style="list-style-type: none"> • Za zmanjšanje motenj premaknite drugo elektroniko stran od enote. • Morda je kabel predolg ali pa je žica pretanka. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Med zunanjo in notranjo enoto ni zvoka. | <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon je morda oviran. Očistite mikrofon. • Preverite, ali so kabli povezani in pritrjeni pravilno. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ko pritisnem gumb za interkom, se ne morem pogovarjati ali prikazati videoposnetka. | <ul style="list-style-type: none"> • Če se zunanja enota uporablja na baterijo, se lahko pogovarjate ali si ogledate videoposnetek samo, ko pritisnete zvonec. To je zaradi zmanjšani |

7 Tehnični podatki

- Naprava je primerna samo za domačo uporabo.

| | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| Splošno | Delovna frekvenca | 2400-2483,5 MHz |
| | Hitrost prenosa | 15 ~ 25 slik na sek. (optimalna razd.) |
| | Območje delovanja | 200m |
| | Moč TX | 14 ~ 18 dBm |
| | Občutljivost RX | -85 dBm |
| | Delovna temperatura | Največ 50 °C |
| | Temperatura shranjevanja | -20 °C ~ +60 °C |
| | Delovna vlažnost | <85 % RH |
| | Tip senzorja | CMOS |
| | Zunanja kamera | Zorni kot |
| Napajalna napetost | | DC/AC 8 ~ 24 V (baterija: 3,7 V/2000 mAH 18650) |
| Tok porabe | | 300 ± 50 mA |
| Velikost zaslona | | 4,3 palca (po diagonali) |
| Resolucija | | 480x272 (RGB) |
| Napajalna napetost | | DC 5V/1A (bat: 3,7V/1500mAH) |

| | | |
|------------------|----------------------|---------------|
| Notranji monitor | Tok porabe | 350 ± 50 mA |
| | Čas polnjenja | <2 uri |
| | Format slike | JPEG |
| | Format videoposnetka | AVI |
| | Kartica SD | SDHC 2GB-32GB |

8 Okolje



Ta naprava se po izteku življenjske dobe ne sme odvreči v gospodinjske odpadke, temveč jo je treba ponuditi na osrednji točki za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na aparatu, navodilih za uporabo in embalaži vas opozarja na to pomembno vprašanje. Materiale, uporabljene v tem aparatu, je mogoče reciklirati. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov prispevate pomemben prispevek k varovanju našega okolja. Za informacije glede zbirnega mesta se obrnite na lokalne oblasti.

Podpora

Vse razpoložljive informacije in rezervne dele najdete na spletni strani www.chbyron.eu.

Pred uporabo preberite priročnik in ga skrbno shranite za nadaljnjo uporabo in vzdrževanje.

Naše videoposnetke v YouTubu si lahko ogledate tudi tako, da s telefonom skenirate spodnjo kodo QR!



9 Izjava o skladnosti

Smartwares Europe izjavlja, da je radijska oprema tipa DIC-22815 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.chbyron.eu/doc

